

LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN

LEDINAIRE WT060C Waterproof, 65 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, Simetric, Opal, IP66, IK08, TW1-ready

Gama Ledinaire rezistentă la apă (WT060) conţine o selecţie de corpuri de iluminat cu LED standard populare, furnizată cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preţ competitiv. Fiabilă, eficientă energetic și accesibilă. Ledinaire permite o instalare simplă și rapidă, cu posibilitate opţională de cablare dintr-un aparat de iluminat in urmatorul.

Catalog de date

Informaţii generale	
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unităţi de echipament	1 unitate
Balast inclus	Da
Cablaj de trecere	Conexiune simplă și capac detașabil disponibil pentru sistemul de trecere a cablului monofazat (cablajul intern nu este inclus)
Lighting Technology	LED
Tier	Valoare
Marcaj CE	Marcaj CE
Perioadă de garanție	5 ani
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Marcaj ENEC	-
Test de incandescenţă	Temperatură 850 °C, durată 30 s

În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină	
Flux luminos	8.000 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	120 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	>80
Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	1,6
Unghi de distribuţie sursă de lumină	120 °
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Tip de sistem optic	Simetric
Lăţime fascicul de lumină corp de iluminat	120°
Indice unificat de orbire CEN	26

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Funcţionare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvenţă linie	50 or 60 Hz
Curent de pornire	4,5 A
Timp pornire	0,132 ms
Consum de curent	65 W
Factor de putere (fracţie)	0.9
Conexiune	Unitate de conectare cu 2 pini
Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	20

Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +45 ºC

Sisteme de comandă și reglarea intensităţii luminoase	
Cu reglarea intensităţii luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit)
Flux luminos constant	Nu

Sistem mecanic și carcasă	
Material carcasă	Policarbonat
Material reflector	Policarbonat
Material sistem optic	Policarbonat
Capac optic/material lentilă	Policarbonat
Material de fixare	Oţel inoxidabil
Culoare carcasă	Gri
Finisaj capac optic/finisaj	Opal
Lungime totală	1.801 mm
Lăţime totală	69 mm
Înălţime totală	59 mm
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)	59 x 69 x 1801 mm

Aprobare și aplicaţie	
Cod protecţie împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J rezistent la vandalizare]
Scor de sustenabilitate	-
Clasă de protecţie IEC	Clasa de siguranţă II
Risc fotobiologic	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Performanţă iniţială (conformitate IEC)	
Toleranţă flux luminos	+/-10%
Cromatică iniţială	<5
Toleranţă consum de energie	+/-10%

Performanţă în timp (conformitate IEC)	
Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaţă utilă de 50 000 h	7,5 %
Întreţinere flux luminos la durata de viaţă utilă medie* de 50000 h	75
Întreţinere flux luminos la durata de viaţă utilă medie* de 75000 h	70


Condiţii de utilizare	
Performanţă temperatura ambiantă Tq	25 °C
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase	Nu se aplică
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da

Date despre produs	
Nume comandă produs	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN
Numele complet al produsului	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN
Full EOC	871016336295399
Cod de comandă	36295399
Număr material (12NC)	911401893180
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8710163362953
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8710163363035

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Cote

WT060C



WT060C (mm)	A	B	C	D	E	F	G
L600	69	59	65	615	100 - 150	150 - 183	
L1200	69	59	90	1231	200 - 250	209 - 220	
L1500	69	59	90	1531	150 - 150	150 - 150	
L1800	69	59	90	1831	150 - 200	150 - 210	600,8

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.