



CoreLine Batten

BN126C LED22S/840 PSU TW1 L600

CoreLine Batten, 17 W, L600 mm, 2200 lm, 4000 K, Opaliserad, IP20/40, TW1

CoreLine Batten uppfyller Corelines löfte om innovativa och lättanvända armaturer av hög kvalitet. Den effektiva designen gör installationen snabb och enkel, så att du kan skapa smidiga ljusrader utan extra tillbehör. CoreLine Batten ger universell ljusfördelning, vilket stödjer enhetlig belysning och visuell komfort. Det finns även Interact Ready-armaturer med trådlös kommunikation som kan användas tillsammans med gateways, sensorer och programvara för Interact.

Varning och Säkerhet

- Produkten är IPX0-klassad och inte skyddad mot vattenintrång. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar omgivningen som armaturen ska monteras i.
- Om du inte följer anvisningarna och armaturen utsätts för vatten, kan inte Philips/Signify garantera en säker funktion och produktens garanti upphör att gälla.

Produktdata

Allmän information		Glödtrådtest	
Utbytbar ljuskälla	Nej	EU RoHS-kompatibel	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
Antal driftdonsenheter	1 enhet		Ja
Driftdon ingår	Ja	Ljusteknik	
Genomgående kabel	Genomgående kabel, 1-fas	Ljusflöde	2 200 lm
Lighting Technology	LED	Mättad röd (R9)	<50
Värdetrappa	Prestanda	Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
CE-märkning	Ja	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	129 lm/W
Garantitid	5 år	Färgåtergivningsindex	>80
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-	Ljuskällans färg	840 neutralvit
ENEC-märkning	ENEC-märkning	Optiktyp	Mycket bredstrålande ljusfördelning

CoreLine Batten

Armaturens ljusstrålefördelning	130°
Enhetlig bländmärkning	26

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Ingående ström	3,58 A
Ingående tid	0,04 ms
Effektförbrukning	17 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	3-polig tryckanslutning
Kabel	-

Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) 50 (max)

Temperatur

Omgivningstemperatur	–20 till +40 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Stål
Material i reflektor	-
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	-
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Opaliserad
Total längd	600 mm
Total bredd	65 mm
Total höjd	65 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	65 x 65 x 600 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20/40 [Petskyddad, avgivande yta]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK04 [0,5 J standard plus]
Sustainability rating	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.38,0.38)SDCM<3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	0,05 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L70

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt
Lämplig för slumpmässig brytning	Ej tillämpligt

Produktdata

Beställningsproduktnamn	BN126C LED22S/840 PSU TW1 L600
Fullständigt produktnamn	BN126C LED22S/840 PSU TW1 L600
Full EOC	871016336344899
Beskrivning av lokal kod	7018082
Beställningsnummer	36344899
Materialnummer (12NC)	911401896980
Lokal kod	7018082
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8710163363448
Räknare - antal förpackningar per kartong	8
EAN/UPC – Hölje	8710163363622

Måttskiss



