



太阳能电池子系统

XGS321 12V/80Ah IP68 gel battery subsys

采用凝胶电解质技术的阀控式密封铅酸 (VRLA) 蓄电池 (65 Ah 至 250 Ah 12/24V) 使用寿命长，深放电性能出色，可在广泛的环境温度下使用，并能保持良好的恒定功率输入性能。

产品数据

一般信息	
CE 标志	CE 标志
质保期	3 年
操作和电气	
输入电压	12 DC V
电池型号	胶体电池
电池容量 (安时)	80 Ah
电池电压	12 V
电池充电和放电周期	800
电缆连接套件	已包含
线缆	电缆 2.8 米 4.0 平方毫米带 KB1 连接器
温度	
环境温度范围	-20 至 +55°C
机械和外壳	
总长度	329 mm
总宽度	172 mm
总高度	273 mm

尺寸 (高 x 宽 x 深)	273 x 172 x 329 mm
审批和申请	
IP 等级	IP68 [防灰尘渗透，防压防水]
申请条件	
充电的环境温度范围	-20 °C to +55 °C
放电的环境温度范围 (当灯具打开时)	-20 °C to +55 °C
产品数据	
订单产品名称	XGS321 12V/80Ah IP68 gel battery subsys
完整的产品名称	XGS321 12V/80Ah IP68 gel battery subsys
完整产品代码	911401897901
订购代码	911401897901
材料编号 (12NC)	911401897901
计算器 - 每包数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	1

太阳能电池子系统

二维绘图

  		  		  		  		  		  		  		  		  		  		  		  		  		  		  		  		  		  		  		  		  		  		  		  		  		  		  		  		
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--

