



CoreLine Batten

BN126C LED52S/840 PSU TW1 L1500

CoreLine Batten, 40 W, L1500 mm, 5200 lm, 4000 K, Opaliserad, IP20/40, TW1

CoreLine Batten uppfyller Corelines löfte om innovativa och lättanvända armaturer av hög kvalitet. Den effektiva designen gör installationen snabb och enkel, så att du kan skapa smidiga ljusrader utan extra tillbehör. CoreLine Batten ger universell ljusfördelning, vilket stödjer enhetlig belysning och visuell komfort. Det finns även Interact Ready-armaturer med trådlös kommunikation som kan användas tillsammans med gateways, sensorer och programvara för Interact.

Varning och Säkerhet

- Produkten är IPX0-klassad och inte skyddad mot vattenintrång. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar omgivningen som armaturen ska monteras i.
- Om du inte följer anvisningarna och armaturen utsätts för vatten, kan inte Philips/Signify garantera en säker funktion och produktens garanti upphör att gälla.

Produktdata

Allmän information		Glödtrådtest	
Utbytbar ljuskälla	Nej	EU RoHS-kompatibel	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
Antal driftdonsenheter	1 enhet		Ja
Driftdon ingår	Ja	Ljusteknik	
Genomgående kabel	Genomgående kabel, 1-fas	Ljusflöde	5 200 lm
Lighting Technology	LED	Mättad röd (R9)	<50
Värdetrappa	Prestanda	Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
CE-märkning	Ja	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	130 lm/W
Garantitid	5 år	Färgåtergivningsindex	>80
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-	Ljuskällans färg	840 neutralvit
ENEC-märkning	ENEC-märkning	Optiktyp	Mycket bredstrålande ljusfördelning

CoreLine Batten

Armaturens ljusstrålefördelning	130°
Enhetlig bländmärkning	27
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Ingående ström	5,56 A
Ingåendetid	0,047 ms
Effektförbrukning	40 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	3-polig tryckanslutning
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B)	38
(max)	
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Stål
Material i reflektor	-
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	-
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Opaliserad
Total längd	1 450 mm
Total bredd	65 mm
Total höjd	65 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	65 x 65 x 1450 mm

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20/40 [Petskyddad, avgivande yta]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK04 [0,5 J standard plus]
Sustainability rating	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.38,0.38)SDCM<3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på	0,05 %
50 000 tim	
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000	L70
tim)	
Användningsförhållanden	
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt
Lämplig för slumpmässig brytning	Ej tillämpligt
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	BN126C LED52S/840 PSU TW1 L1500
Fullständigt produktnamn	BN126C LED52S/840 PSU TW1 L1500
Full EOC	871016336354799
Beställningsnummer	36354799
Materialnummer (12NC)	911401897980
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8710163363547
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC – Hölje	8710163363721

Måttskiss



