



OptiVision LED

EVP511 GRN 93K/757 277V IP20 T15

OptiVision LED Driver Box, LED GreenLine, 277 V, Protection des doigts

Avec sa technologie LED dernier cri et hautement efficace, le système OptiVision LED de Philips offre une solution d'éclairage complète pour les applications des grands espaces de sports de loisirs, des plus simples aux plus complexes. Les projecteurs OptiVision LED, spécialement conçus, présentent une gamme complète d'options répondant aux normes de performances les plus élevées, pour fournir une qualité d'éclairage exceptionnelle et garantir la sécurité et le confort visuel. Produisant un flux lumineux optimal, ils garantissent une gestion thermique efficace qui permet de porter la durée de vie à un niveau inédit tout en réduisant les coûts de maintenance. Dans les applications grands espaces, le système OptiVision LED offre de nouvelles possibilités de réduction de la consommation d'énergie et de flexibilité accrue (démarrage instantané, niveaux d'éclairage programmables selon le besoin) lorsqu'il est associé aux commandes et capteurs du système avancé de Philips. Les luminaires OptiVision LED sont également compatibles avec d'autres systèmes de commande externes via le protocole DALI. La gamme comprend des versions avec deux/trois modules LED qui fonctionnent avec une platine appareillage driver externe.

Données du produit

Informations générales		Données techniques de l'éclairage	
Code famille lampe	GRN [LED GreenLine]	Température de couleur corrélée (nom.)	5700 K
Code famille de produits	EVP511 [OptiVision LED Driver Box]	Température de couleur	757 blanc froid
Marquage CE	Oui	Fonctionnement et électricité	
Marquage ENEC	Marquage ENEC	Tension d'entrée	277 V
Commande intégrée	-	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz

Température

Gamme de températures ambiantes	-30 à +45 °C
---------------------------------	--------------

Approbation et application

Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
----------------------	------------------------------

Protection contre les chocs mécaniques	IK00 [Sans protection]
--	------------------------

Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
--------------------------	----------------------

Données du produit

Nom du produit de la commande	EVP511 GRN 93K/757 277V IP20 T15
-------------------------------	----------------------------------

Nom de produit complet	EVP511 GRN 93K/757 277V IP20 T15
------------------------	----------------------------------

Code EOC	871794320145700
----------	-----------------

Code de commande	20145700
------------------	----------

Code 12NC	912300023178
-----------	--------------

Quantité par pack	1
-------------------	---

Code EAN – Produit/Boîte	8717943201457
--------------------------	---------------

Conditionnement par carton	1
----------------------------	---

Codes EAN/UPC – Boîte	8717943201457
-----------------------	---------------

Schéma dimensionnel

