



OptiVision LED

EVP511 GRN 93K/757 277V IP20 D9 T15

OptiVision LED Driver Box - LED GreenLine - 93.000 lm - 277 V
- Fernhalten von Fingern - Nein - extern dimmbar DALI - 15 °C

Das Philips OptiVision LED-Scheinwerfersystem mit hocheffizienter und extrem leistungsstarker LED-Technologie bietet eine umfassende Beleuchtungslösung für einfache ebenso wie für komplexe Flächenbeleuchtung und Flutlichtanlagen. Die speziell konzipierten OptiVision LED Scheinwerfer stehen mit einer umfassenden Auswahl an Optionen zur Verfügung, um höchsten Leistungsanforderungen gerecht zu werden, eine ausgezeichnete Lichtqualität zu liefern und sowohl Sicherheit als auch Sehkomfort zu garantieren. Auch bei der maximalen Lichtleistung gewährleisten sie ein wirksames und passives Wärmemanagement für eine hohe Lebensdauer. Dank der LED-Technologie, der optimierten Konstruktion des Scheinwerfers und vieler Ansteuerungsmöglichkeiten werden die Wartungskosten auf ein Minimum zu reduziert. Für Flächenbeleuchtungsanwendungen bietet das OptiVision LED System in Verbindung mit fortschrittlichen Systemsteuerungen und Sensoren von Philips neue Möglichkeiten zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Steigerung der Flexibilität. Sofortiges Wiedereinschalten, programmierbare Beleuchtungsniveaus basierend auf tatsächlichem Bedarf und Anpassung an kundenindividuelle Bedürfnisse sind nur einige Beispiele dazu. Darüber hinaus sind die OptiVision LED-Leuchten über das DALI-Protokoll mit anderen externen Steuer- und Regelungssystemen kompatibel. Die Produktfamilie umfasst verschiedene Typen von der Kompaktversion mit integriertem Betriebsgerät bis zum Modell mit maximaler Lichtleistung und externem Betriebsgerät. Je nach der Anforderung lässt sich die optimale Lösung finden.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Lichtregelung	Nein [Nein]
Lampenfamiliencode	GRN [LED GreenLine]	Lichtregelung	extern dimmbar DALI
Farbe der Lichtquelle	757 Kaltweiß	Elektrische Sicherung	Nein

OptiVision LED

IEC-Schutzart	Schutzklasse I
CE-Zeichen	ja
ENEC-Zeichen	ENEC Zeichen
Product Family Code	EVP511 [OptiVision LED Driver Box]

Lichttechnische Daten

Lichtstrom Quelle	93.000 lm
-------------------	-----------

Elektrische Kenndaten

Eingangsspannung	277 V
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz

Mechanische Kenndaten

Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
-------------------------------------	---

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK00 [IK00]

Initialkennwerte (IEC konform)


Init. korr. Farbtemperatur	5700 K
----------------------------	--------

Anwendungsparameter


Umgebungstemperaturbereich	-30 bis +45 °C
----------------------------	----------------

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871794320147100
Bestell-Produktname	EVP511 GRN 93K/757 277V IP20 D9 T15
EAN/UPC - Produkt	8717943201471
Bestellcode	20147100
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	1
Material-Nr. (12NC)	912300023180
Nettogewicht (Einzelteil)	5,400 kg



Abmessungsskizzen



OptiVision LED drivers EVP510-514

