



OptiVision LED

EVP511 GRN 93K/757 277V IP20 D9 T15

OptiVision LED Driver Box - LED GreenLine - 93,000 lm - 277 V
- Ochrona przed dotknięciem palcem - - - przyciemnianie przez zewnętrzny sygnał DALI - 15 °C

System oświetlenia projektorowego Philips OptiVision LED wykorzystuje najnowszą technologię diod LED o wysokiej wydajności. Stanowi kompletne rozwiązanie dla większości instalacji oświetlenia wielko-powierzchniowych terenów zewnętrznych i obiektów sportowo-rekreacyjnych: od najprostszycych po najbardziej skomplikowane. Oprawy OptiVision LED to także cały zestaw specjalnie zaprojektowanych opcji pozwalających spełnić najbardziej wyrafinowane normy wydajnościowe, zapewnić doskonałą jakość oświetlenia i zagwarantować bezpieczeństwo oraz odpowiedni komfort świetlny. Przy bardzo wysokim strumieniu świetlnym, skutecznie odprowadzają ciepło, co przekłada się na dłuższy okres trwałości użytkowej i niższe koszty serwisowania. W instalacjach oświetlenia terenów zewnętrznych system OptiVision LED można połączyć z zaawansowanymi układami sterowania i czujnikami Philips, co daje zupełnie nowe możliwości ograniczania zużycia energii i zwiększenia elastyczności działania (natychmiastowe włączanie/wyłączanie oraz inicjowanie preprogramowanych profili redukcji mocy). Oprawy OptiVision LED współpracują również z układami sterowania innych producentów, które obsługują protokół DALI. Rodzina obejmuje m.in. wersje z trzema/dwoma modułami LED wyposażonymi w zewnętrzne zasilacze, a także wersję kompaktową z dwoma modułami LED i zintegrowanym zasilaczem, co upraszcza montaż i obniża jego koszty.

Dane produktu

Informacje podstawowe		Sterownik wbudowany	
Kod rodziny źródła światła	GRN [LED GreenLine]	Regulacja strumienia świetlnego	brak [-]
barwa źródła światła	757 barwa chłodno-biała		przyciemnianie przez zewnętrzny sygnał
			DALI

OptiVision LED

Ochrona obwodu elektrycznego	brak
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Znak CE	CE
Oznaczenie ENEC	ENEC
Product Family Code	EVP511 [OptiVision LED Driver Box]

Dane techniczne oświetlenia

Strumień świetlny źródła światła	93,000 lm
----------------------------------	-----------

Eksplatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	277 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz

Mechanika i korpus

Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
--	---

Certyfikaty i zastosowania

Kod klasy szczelności IP	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK00 [IK00]

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)


Początkowy skorelowana Temperatura barwowa	5700 K
--	--------

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	-30 do +45°C
------------------------------	--------------

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871794320147100
Nazwa produktu na zamówieniu	EVP511 GRN 93K/757 277V IP20 D9 T15
EAN/UPC - Produkt	8717943201471
Kod zamówienia	20147100
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	1
Materiał Nr (12NC)	912300023180
Waga netto (szt.)	5,400 kg



Rysunki techniczne



OptiVision LED drivers EVP510-514

