



ClearFlood

BVP650 LED260-4S/740 PSU S ALU

ClearFlood, LED module 26000 lm, LED, Unidad de la fuente de alimentación (encendido/apagado), Simétrica, Aluminio

ClearFlood es una gama de proyectores que permite elegir con exactitud el número de lúmenes requeridos para cada aplicación. En su diseño se utilizan LED de última generación y sistemas ópticos de eficiencia muy elevada. Es una solución muy competitiva que ofrece una excelente relación lúmen/precio. Las distintas ópticas disponibles en ClearFlood abren nuevas posibilidades en el uso de proyectores LED. ClearFlood es fácil de instalar y puede reemplazar puntos de luz convencionales, ya que se usan los mismos postes e instalación eléctrica. También es muy sencillo seleccionar la potencia lumínica necesaria.

Datos del producto

Información general		
Código de familias de lámparas	LED260 [LED module 26000 lm]	automáticamente para proteger los componentes
Fuente de luz sustituible	Sí	Light source engine type
Número de unidades de equipo	2 unidades	LED
Equipo	EB [Electrónica]	Código de gama de producto
Driver incluido	Sí	BVP650 [ClearFlood]
Comentarios	*-Según el informe guía de Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires" de enero de 2018, estadísticamente no existe una diferencia relevante en el mantenimiento lumínico entre B50 y, por ejemplo, B10. Por lo tanto, el valor de vida útil medio (B50) también es representativo para el valor B10. * A temperaturas ambiente extremas, es posible que la luminaria se atenúe	Lighting Technology
		LED
		Escalera de valor
		Avanzada
		Marca CE
		Sí
		Período de garantía
		5 años
		Marca de inflamabilidad
		Para su montaje en superficies normalmente inflamables
		Certificado ENEC
		Certificado ENEC
		Test del hilo incandescente
		Temperatura 960 °C, duración 5 s
		Conforme con EU RoHS
		Sí

Datos técnicos de la luz	
Ratio de potencia lumínica ascendente	0
Flujo luminoso	23.000 lm
Post-top en ángulo de inclinación estándar	0°
Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar	0°
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	151 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	70
Número de fuentes de luz	120
Color de la fuente de luz	740 blanco neutro
Tipo de cubierta óptica	Cristal plano
Apertura del haz de luz de la luminaria	86° x 188°
Tipo de óptica exterior	Simétrica

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Corriente de arranque	53 A
Tiempo de irrupción	0,3 ms
Consumo de energía	152 W
Factor de potencia (fracción)	0.99
Conexión	Unidad de conexión de 3 postes
Cable	-
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	4

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C

Controles y regulación	
Regulable	No
Driver/unidad de alimentación/transformador	Unidad de la fuente de alimentación (encendido/apagado)
Interfaz de control	-
Flujo luminoso constante	No

Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio fundido
Material del reflector	-
Material óptico	Acrilato
Material del cierre óptico/lente	Vidrio
Fixation material	Acero
Color de la carcasa	Aluminio
Dispositivo de montaje	Anclaje de montaje ajustable
Forma del cierre óptico/lente	Plano
Acabado de cierre óptico/lente	Transparente
Longitud global	562 mm

Anchura global	580 mm
Altura global	95 mm
Área de proyección efectiva	0,26 m²
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	95 x 580 x 562 mm

Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK09 [10 J]
Surge Protection (Common/Differential)	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 6 kV en modo diferencial y 8 kV en modo común
Sustainability rating	Lighting for circularity
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Riesgo fotobiológico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-7%
Cromaticidad inicial	(0.380, 0.390) SDCM <5
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 100.000 h	10 %
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 100.000 h	L96

Condiciones de aplicación	
Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	BVP650 LED260-4S/740 PSU S ALU
Nombre completo del producto	BVP650 LED260-4S/740 PSU S ALU
Full EOC	871869909037100
Código de pedido	09037100
Código 12NC	912300023515
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699090371
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8718699090371

ClearFlood

Plano de dimensiones

