



TubeLine

BGP360 LED60/740 II DTS CFW C250W GP

TubeLine 2M, LED module 6000 lm, Dağılım, tünel, simetrik, Güvenlik sınıfı II, 3 kutuplu, Wieland/Adels uyumlu, fişli kablo

Floresan doğrusal aydınlatma, tünel aydınlatma armatürlerinde daha yüksek bir görsel konfor arayan müşteriler tarafından geleneksel olarak tercih edilen aydınlatma türüydü. Yol ve duvar üzerindeki mükemmel ışık eş yayılımı, mükemmel görsel kılavuzluk özelliği ve yüksek renksel geriverim özelliğiyle doğrusal aydınlatma sürücülere üstün ışık kalitesi ve güvenlik sunuyor. Ayrıca nokta kaynaklı aydınlatma çözümlerine kıyasla yüksek sistem yedekleme olanağı vadediyor. Philips TubeLine tünel aydınlatma armatürleriyle LED teknolojisinin tüm ek avantajlarıyla birlikte aynı aydınlatma kalitesini elde edebilirsiniz. TubeLine, yatırımlardan hızlı geri dönüş alınmasını sağlamak için optimize edilen boyutlar ve çekici fiyat özellikleriyle son LED teknolojisini kullanan son teknoloji ürünü bir tünel aydınlatma armatürüdür. Tünel aydınlatması ve alt geçit aydınlatması için doğrusal aydınlatma, sınırlı bütçeyle hiç bu kadar erişilebilir olmamıştı.

Ürün veri

Genel Bilgiler		
Lamba ailesi kodu	LED60 [LED module 6000 lm]	
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır	
Sürücü birimi sayısı	1 ünite	
Sürücü	-	
Tertibat dahildir	Hayır	
Açıklamalar	*-Aydınlatmayla ilgili "LED tabanlı aydınlatmaların performansını değerlendirme - Ocak 2018" adlı Lighting Europe rehberi makalesine göre: B50 ve örneğin B10 arasında lümen bakımı açısından istatistiksel olarak belirgin bir fark	yoktur. Bu nedenle, ortalama kullanım ömrü (B50) değeri, aynı zamanda B10 değerini de yansıtır. * Aşırı ortam sıcaklıklarında aydınlatma armatürleri, bileşenleri korumak için otomatik olarak dimlenebilir.
Işık kaynağı motoru türü	LED	
Ürün ailesi kodu	BGP360 [TubeLine 2M]	
Aydınlatma Teknolojisi	LED	
Değer merdiveni	Teknik özellikler	
CE işareti	Evet	
Garanti süresi	3 yıl	
Alev alma işareti	-	

ENEC işareti	ENEC işareti
EU RoHS ile uyumludur	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Yukarı doğru ışık çıkışı oranı	0
Işık Akısı	5.400 lm
Standart eğim açısı üstten montaj	-
Standart devirme açısı yandan giriş	-
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	152 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	≥80
Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz
Optik kapak tipi	Düz cam
Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	150°
Optik sistem türü dış mekan	Dağılım, tünel, simetrik

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	- V
Hat Frekansı	0 Hz
Kalkış Akımı	0 A
Ani akım süresi	0 ms
Güç Tüketimi	35,5 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.96
Bağlantı	Boşta kablolar/teller
Kablo	3 kutuplu, Wieland/Adels uyumlu, fişli kablo
16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı	11

Sıcaklık

Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C
-------------------------	--------------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	-
Sabit ışık çıkışı	Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	Polikarbon
Optik sistem malzemesi	Polimetil metakrilat
Optik kapak malzemesi	Cam
Sabitleme malzemesi	Alüminyum
Muhafaza Rengi	Alüminyum
Montaj cihazı	-
Optik kapak şekli	Düz
Optik kapak kaplaması	Şeffaf

Toplam uzunluk	1.998 mm
Genel genişlik	109 mm
Genel yükseklik	47 mm
Etkili projeksiyon alanı	0,15728 m²
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	47 x 109 x 1998 mm

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	-
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Fotobiyolojik risk	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-7%
Başlangıç renk türü	(0.433, 0.403) SDCM <3
Güç tüketimi toleransı	+/-10%
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	+/-2
Toleransı	

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama kullanım ömrü 100000 saatte	10 %
kontrol tertibatı arıza oranı	
Ortalama kullanım ömrü* 100000 saatte	L98
lümen bakım	

Uygulama Koşulları

Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
-------------------------------	-------

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BGP360 LED60/740 II DTS CFW C250W GP
Tam ürün adı	BGP360 LED60/740 II DTS CFW C250W GP
Tam ürün kodu	871869909435500
Sipariş kodu	09435500
Malzeme No. (12NC)	912300023656
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718699094355
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8718699094355

TubeLine

Boyutlu çizim

