



Kegel Small

CDS701 1XSON-TPP70W EB PSU A DMP BK 76 L

KEGEL 2000, 1, MASTER SON-T PIA, 81 W, Elektronisch regelend DALI, Reflector, Polycarbonaat schaal/lichtkap, DALI, Diameter van 76 mm, paaltop decoratief

De Kegel-armatuurfamilie vertegenwoordigt een tijdloos verlichtingsconcept, met al meer dan een miljoen stuks in bestaande installaties. De brede reeks standaard 'mix-and-match'-componenten maakt het mogelijk de armatuurvormen te variëren passend bij de specifieke eisen van de toepassing en met behoud van het technische hart van de lantaarn. Deze modulariteit, in combinatie met de speciale optieken, verzekert een zeer efficiënte oplossing voor veel verlichtingstoepassingen. En dat alles is verpakt in een uiterst vandalismebestendig pakket.

Product gegevens

Algemene informatie	
Type lichtbron	SON-TP [MASTER SON-T PIA]
Aantal VSA's	1 unit
VSA	EBD [Elektronisch regelend DALI]
Code productfamilie	CDS711 [KEGEL 2000]
CE-markering	Ja
Garantieperiode	2 jaar
Brandbaarheidsmarkering	-
ENEC-markering	-
Conform EU RoHS-richtlijn	Nee
Gegevens lichttechniek	
Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0,03
Standaard kantelhoek opzetmontage	0°
Standaard kantelhoek opschuifmontage	-


Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	-
Aantal lichtbronnen	1
Kleur lichtbron	-
Type lichtkap	Polycarbonaat schaal/lichtkap
Bundelspreiding armatuur	-
Optiektipe buiten	Reflector
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Aanloopstroom	28 A
Aanlooptijd inschakelpiek	0,24 ms
Energieverbruik	81 W
Arbeidsfactor	0.97
Aansluiting	3-polig schroefaansluitblok

Kegel Small

Kabel	-
Aantal producten op MCB van 16 A type B	-
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +25 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Bedieningsinterface	DALI
Constante lichtopbrengst	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Materiaal behuizing	Composiet materialen
Reflector materiaal	Aluminium
Materiaal optiek	Aluminium
Materiaal optische lichtkap/lens	Polycarbonaat
Fixation materiaal	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Bevestigingsvoorziening	Diameter van 76 mm, paaltop decoratief
Vorm optische lichtkap/lens	Gebogen
Afwerking optische lichtkap/lens	Met structuur
Totale lengte	412 mm
Totale breedte	412 mm
Totale hoogte	343 mm
Totale diameter	412 mm
Windbelastbaar oppervlak	0,133 m²
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	343 x 412 x 412 mm
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]

IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
Surge Protection (Common/Differential)	-
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I
Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie energieverbruik	+/-2.5%
Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)	
Uitvalpercentage driver na 5.000 uur	0,5 %
Toepassingsomstandigheden	
Maximaal dimniveau	50%
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CDS701 1XSON-TPP70W EB PSU A DMP BK 76 L
Volledige productnaam	CDS701 1XSON-TPP70W EB PSU A DMP BK 76 L
Full EOC	871869947728800
Bestelcode	47728800
Materiaalnr. (12NC)	912300024066
Lokale code	CDS701SON70DMP
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699477288
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718699477288

Maatschets



Kegel Small

