



OptiSpace

BCB500 LED56-4S/740 S DGR

OPTISPACE BOLLARD - LED module 5600 lm - 740 neutraalwit
- Voedingsunit met DALI interface - Veiligheidsklasse I -
Symmetrisch - Black

Philips OptiSpace is een creatieve lichtzuiloplossing waarmee u in binnensteden een aantrekkelijkere, meer op de burger gerichte ruimte kunt creëren door verticale lijnen in het stadsbeeld te voorkomen. Philips OptiSpace biedt dit en nog veel meer en zorgt tegelijk voor lagere totale eigendomskosten voor uw investering. Op basis van de verschillende regelmogelijkheden kunt u het energieverbruik verminderen en de totale eigendomskosten verder verlagen. Dankzij de uitstekende en optimale opties voor lichtverdeling wordt het mogelijk de onderlinge afstand tussen de lichtzuilen te maximaliseren, waardoor u het aantal te installeren lichtpunten minimaliseert. Om verschillende ontwerpschema's te kunnen ondersteunen, is OptiSpace ook verkrijgbaar in verschillende kleuren; Philips ultradonkergrijs is de standaardkleur en andere kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag.

Product gegevens

Algemene informatie		IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Code lampenfamilie	LED56 [LED module 5600 lm]	Brandbaarheidsmerkteken	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Kleur lichtbron	740 neutraalwit	CE-markering	CE-markering
Lichtbron vervangbaar	Ja	ENEC-merkteken	ENEC-markering
Aantal VSA-units	1 unit	Garantieperiode	5 jaar
Driver/voedingsunit/transformator	PSD [Voedingsunit met DALI interface]	Optic type outdoor	Symmetrisch
Driver meegeleverd	Ja	Remarks	* Bij extreme omgevingstemperaturen kan de armatuur automatisch dimmen om onderdelen te beschermen
Type lichtkap/lens	Polycarbonaat schaal/lichtkap, helder	Constante lichtopbrengst	No
Lichtbundelspreiding armatuur	177°		
Aansluiting	-		
Kabel	Kabel 1,5 m zonder stekker		

Aantal producten op MCB (16A type B)	20
RoHS-merkteken	RoHS mark
Moduletype lichtbron	LED
Product Family Code	BCB500 [OPTISPACE BOLLARD]

Eisen aan armatuurontwerp

Opwaarts-lichtverhouding	0
Standaard kantelhoek opzetmontage	-
Standaard kantelhoek opschuifmontage	0°

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aanloopstroom	22 A
Duur aanloopstroom	0,29 ms
Power Factor (min.)	0,98

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Materiaal behuizing	Gietaluminium
Reflectormateriaal	Aluminium
Optisch materiaal	Polymethylmethacrylaat
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat
Bevestigingsmateriaal	Steel
Montageapparaat	Baseplate
Vorm lichtkap/lens	Cilinder/cilindrisch
Afwerking lichtkap/lens	Helder
Lengte armatuur	270 mm
Breedte armatuur	270 mm
Hoogte armatuur	848 mm
Diameter armatuur	168 mm
Effective projected area	0,172 m ²
Kleur	Black
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	848 x 270 x 270 mm (33.4 x 10.6 x 10.6 in)

Goedkeuring en Toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
Slagvastheidscode	IK10 [20 J, vandalismebestendig]
Piekspanningsbeveiliging (gemeenschappelijk/differentiaal)	Piekspanningsbeschermingsniveau tot 6 kV met differentiaal-modus en 6 kV met normale modus

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	4900 lm
Lichtstroomtolerantie	+/-7%
Initieel rendement LED-armatuur	173 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	4000 K
Initiële kleurweergave-index	>70
Initiële kleurkwaliteit	(0,3818; 0,3796) SDCM<3
Initieel ingangsvermogen	37.2 W
Tolerantie energieverbruik	+/-11%

Toepassingsomstandigheden


Bereik omgevingstemperatuur	-40 tot +50 °C
-----------------------------	----------------

Productgegevens

Volledige productcode	871869948118600
Productnaam voor bestelling	BCB500 LED56-4S/740 S DGR
EAN/UPC - Product	8718699481186
Bestelcode	48118600
Local Code	48118600
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnr. (12NC)	912300024101
Netto gewicht (per stuk)	15.200 kg



Maatschets



OptiSpace Bollard BCB500

OptiSpace Bollard BCB500

OptiSpace Bollard BCB500

OptiSpace Bollard BCB500

OptiSpace Bollard BCB500

OptiSpace Bollard BCB500


OptiSpace Bollard BCB500

OptiSpace Bollard BCB500


OptiSpace Bollard BCB500

OptiSpace Bollard BCB500

Fotometrische gegevens



IFGU1_BCP500T251xLED56740S



OFPC1_BCP500T251xLED56740S

