



TownTune post-top

ADP260 PCC

Spare Parts Outdoor Lighting, 5 J protection contre le vandalisme, Transparent

Famille de luminaires adaptée aux espaces urbains existants et à venir, TownTune propose toutes les innovations récentes en matière d'éclairage en termes de performance, de qualité d'éclairage et de connectivité. La famille Philips TownTune comprend trois versions : une version top de mât, une version asymétrique et une version avec lyre. Ces 3 versions sont disponibles avec différents designs et des options telle qu'une collerette décorative proposée en deux teintes. Grâce à ces possibilités de personnalisation, vous pouvez créer votre propre « signature lumineuse » et donner une identité distinctive aux différents quartiers de votre ville. L'application Philips Service Tag est également proposée avec cette famille de luminaires. Reposant sur la technologie du QR code, Service Tag facilite les travaux d'installation et de maintenance en vous permettant de disposer d'une bibliothèque numérique regroupant toutes les informations relatives à vos luminaires et leurs pièces de rechange. TownTune utilise la plate-forme LED Philips LEDGine, qui vous assure d'avoir la quantité exacte de lumière et une parfaite distribution photométrique pour l'éclairage de vos rues. Luminaire doté de la technologie SR (System Ready), TownTune est d'ores et déjà prêt pour les évolutions futures telles que la télégestion au travers de l'application Interact City mais également les prochains détecteurs.

Données du produit

Informations générales		Mécanique et boîtier	
Angle	-	Hauteur totale	20 mm
Couleur des accessoires	Transparent	Diamètre total	477 mm
Code famille de produits	AAA000 [Spare Parts Outdoor Lighting]	Matériaux	Polyméthacrylate de méthyle
Valeur ajoutée	Performance		

TownTune post-top

Approbation et application	
Indice de protection	-
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Données du produit	
Nom du produit de la commande	ADP260 PCC
Nom de produit complet	ADP260 PCC
Code EOC	871869949037900

Code de commande	49037900
Code 12NC	912300024168
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699490379
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699490379

