



TownTune assimétrica DR

BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A

TOWNTUNE ASYMMETRIC DR - LED module 5000 lm - LED - 740 branco neutro - Unidade de fonte de alimentação com interface DALI - 220-240 V - 50 ou 60 Hz - Classe de segurança I - Distribuição simétrica 50 - Difusor curvo/tampa em policarbonato resistente aos UV - DGR - STD kV - Não - Topo do poste para diâmetro de 76 mm ajustável - Aro decorativo

Enquanto família de luminárias preparada para espaços urbanos existentes e expansíveis, a TownTune oferece todas as inovações de iluminação mais recentes em termos de desempenho, qualidade de luz e conectividade. A família TownTune da Philips é composta por três membros: um topo de coluna central, uma versão com terminal de encaixe assimétrico e uma versão que utiliza um suporte de topo de coluna Lyre extensível. Cada um destes três membros pode ser personalizado com uma seleção de diferentes formas para o compartimento e com um anel decorativo opcional disponível em duas cores. Com esta disponibilidade de opções, é possível criar uma assinatura de iluminação própria e dar uma identidade distintiva aos bairros e às cidades. A família de luminárias está também equipada com a etiqueta Philips Service baseada no código QR, compatível com o trabalho de instalação e manutenção e que lhe permite criar a sua biblioteca digital de ativos de iluminação e peças sobresselentes. A TownTune utiliza igualmente a plataforma de iluminação otimizada Ledgine da Philips, garantindo que dispõe sempre da quantidade e da orientação certas de luz na rua. Além disso, por ser SR (System Ready), a TownTune está preparada para o futuro e para ser emparelhada com controlos autónomos e avançados e com aplicações de software de iluminação, tais como a Interact City.

Dados do produto

TownTune assimétrica DR

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	LED50 [LED module 5000 lm]
Cor da fonte de luz	740 branco neutro
Fonte de luz substituível	true
Número de unidades de equipamento	1
Controlador/fonte de alimentação/ transformador	PSD [Unidade de fonte de alimentação com interface DALI]
Controlador incluído	true
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	PC-UV [Difusor curvo/tampa em poli-carbonato resistente aos UV]
Difusão de feixe da luz da luminária	152° x 155°
Interface de controlo	DALI
Ligação	Conector interno
Cabo	Não
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
Marca de inflamabilidade	F [F]
Marca CE	CE
Marca ENEC	ENEC
Período de garantia	5 anos
Acessórios decorativos	DR [Aro decorativo]
Optic type outdoor	Distribuição simétrica 50
Observações	* A temperaturas ambiente extremas, a luminária pode diminuir automaticamente a intensidade da luz para proteger os componentes
Fluxo luminoso constante	Não
Número de produtos em MCB	11
Tipo de motor LED	LED
Product Family Code	BDP266 [TOWNTUNE ASYMMETRIC DR]

Dados técnicos de luminosidade

Rácio de fluxo luminoso ascendente	0
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	-
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	0°

Dados elétricos e de funcionamento

Tensão de entrada	220-240 V
Frequência de entrada	50 ou 60 Hz
Corrente de irrupção	22 A
Tempo de irrupção	0,290 ms
Fator de potência (Mín.)	0,98

Controles e regulação

Regulável	true
-----------	------

Dados mecânicos e de revestimento

Material do compartimento	Alumínio fundido em molde
Material refletor	Acrilato
Material da ótica	Polymethyl methacrylate
Material de lente/tampa ótica	Polimetacrilato de metilo

Material de fixação	Alumínio
Dispositivo de montagem	76PA [Topo do poste para diâmetro de 76 mm ajustável]
Forma da lente/difusor ótico	LENS
Acabamento da lente/difusor ótico	Transparente
Altura total	131 mm
Diâmetro total	533 mm
Área projetada eficaz	0,036 m ²
Cor	DGR
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	131 x NaN x NaN mm (5.2 x NaN x NaN in)

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK09 [IK09]
Proteção contra sobretensão (Comum/ diferencial)	STD kV

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial	4050 lm
Tolerância do fluxo luminoso	+/-7%
Eficiência da luminária LED inicial	135 lm/W
Temperatura da cor correlacionada inicial	4000 K
Índice de composição de cores inicial	>70
Cromaticidade inicial	(0.381, 0.379) SDCM <5
Potência de entrada inicial	30 W
Tolerância de consumo de energia	+/-11%

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 100 000 h	10 %
Manutenção luminica com vida útil média* de 100 000 h	L94

Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50°C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Nível de regulação máximo	10%


Dados do produto

Código do produto completo	871869949758300
Nome de produto da encomenda	BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A
EAN/UPC – Produto	8718699497583
Código de encomenda	49758300
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
N.º material (12NC)	912300024198
Peso líquido (Peça)	6,460 kg



TownTune assimétrica DR

Desenho dimensional



TownTune BDP260-273

