



TownTune, asymmetrisk lyre DTC

BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB

TOWNTUNE ASYMMETRIC LYRE and DTC, LED Module 2400 lm, LED, 740 Neutral hvid, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-grænseflade, 220 til 240 V, 50 or 60 Hz, Sikkerhedsklasse II, Lysfordeling, middel, 33, Skål/afskærmning i polykarbonat, UV-bestandig, Grå, Philips-standardoverspændingsbeskyttelsesniveau, Stolpetop til diameter på 62 mm

TownTune er en armaturserie, der er forberedt til eksisterende og skalerbare byområder, og som tilbyder alle de nyeste innovationer inden for belysning med hensyn til ydeevne, lyskvalitet og tilslutningsmulighed. Philips TownTune-serien består af tre medlemmer: en version med central stolpetop, en version med asymmetrisk styretap og en version, der bruger et udvidet lyrebeslag til stolpetop. Disse tre kan alle tilpasses mange forskellige former for huse og tilføjes en dekorativ ring, som fås i to farver. Med disse muligheder kan du skabe din helt egen belysningsSignatur og skabe en ensartet identitet for kvarterer og byer. Armaturserien er også udstyret med den QR-kodebaserede Philips Service-tag, som understøtter installations- og vedligeholdelsesarbejde og gør, at du kan skabe dit eget digitale bibliotek over belysningsaktiver og reservedele. TownTune bruger også den Philips Ledgine-optimerede belysningsplatform, der sikrer, at du altid har den rette mængde af og retning på lyset på din gade. Det, at den er SR (systemforberedt), gør, at TownTune også er fremtidssikker og forberedt til at blive kombineret med såvel enkeltstående og avancerede styre- og lyssoftwareapplikationer som f.eks. Interact City.

Produkt data

TownTune, asymmetrisk lyre DTC

Generelle oplysninger	
Kode for lampeserie	LED24 [LED Module 2400 lm]
Udskiftelig lyskilde	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Bemærkninger	* Ved ekstreme temperaturer dæmpes armaturet muligvis automatisk for at beskytte komponenterne
Lyskildes motortype	LED
Produktseriekode	BDP272 [TOWNTUNE ASYMMETRIC LYRE and DTC]
Lighting Technology	LED
Plan	ydelse
CE-mærke	Ja
Garantiperiode	5 år
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Opadrettet lysudbyttegrad	0
Lysstrøm	1.840 lm
Standardhældningsvinkel, stolpetop	0°
Standardhældningsvinkel, sidemontering	-
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	116 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>70
Lyskildefarve	740 Neutral hvid
Optikafskærmningstype	Skål/afskærmning i polykarbonat, UV-bestandig
Lampens lysstrålespedning	4° - 58° × 149°
Optisk type – udenørs	Lysfordeling, middel, 33
Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Indledende CLO-strømforbrug	15.8 W
Gennemsnitligt CLO-strømforbrug	15.8 W
Slut-CLO-strømforbrug	16 W
Startstrøm	18 A
Starttid	0,32 ms
Strømforbrug	15,8 W
Effektfaktor (brøk)	0.98
Tilslutning	Indvendigt stik
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	23
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-40 til +50 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Driver/strømenhed/transformer	Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-grænseflade
Kontrolgrænseflade	DALI
Konstant lysudbytte	Ja
Mekanik og armaturhus	
Materiale for lampehus	Formstøbt aluminium
Reflektormateriale	Akrylat
Optikmateriale	Polymethylmethacrylat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polymethylmethacrylat
Fikseringsmateriale	Aluminium
Farve på armaturhus	Grå
Monteringsanordning	Stolpetop til diameter på 62 mm
Optikafskærmning/objektivform	Konveks linse
Optikafskærmning/objektivfinish	Klar
Samlet højde	758 mm
Samlet diameter	477 mm
Effektivt projekteret område	0,121 m²
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænk-tæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK09 [10 J]
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	Philips-standardoverspændingsbeskyttelsesniveau
Bæredygtighedsklassificering	Lighting for circularity
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Fotobiologisk sikkerhed	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømtolerance	+/-7%
Indledende kromaticitet	(0.381, 0.379) SDCM <5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Indledende farvegengivelsesindeks – tolerance	+/-2
Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)	
Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	0,5 %
Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 100.000 timer	0,1 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 100.000 timer	L100
Anvendelsesbetingelser	
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Maksimalt dæmpningsniveau	10%

TownTune, asymmetrisk lyre DTC

Produktdata

Ordreproduktnavn	BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB
Det fulde produktnavn	BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB
Full EOC	871869949771200
Ordrekode	49771200
Materialenr. (12NC)	912300024212
SAP-tæller – antal pr. pakke	1

EAN/UPC - Produkt/Æske	8718699497712
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8718699497712

Målskitse

