



ArenaVision LED gen3

BVP417 1300/857 PSU 230-400V HGB S2 T25

ARENAVISION LED GEN3 SMALL, LED module 130000 lm, 857 luz natural, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), Simétrico

El sistema de proyección de luz Philips ArenaVision LED es una solución innovadora de iluminación LED que cumple con los estándares de transmisión televisiva más recientes. Diseñado exclusivamente para espacios deportivos y de usos múltiples, ArenaVision LED ofrece una excelente calidad de la luz, una eficaz gestión térmica y una larga vida útil. Cuando se combina con aplicaciones de control como el sistema de gestión de iluminación Interact Sports, ArenaVision LED puede simplificar el suministro de la iluminación indicada programando o realizando ajustes en tiempo real, y se puede usar para crear espectáculos lumínicos personalizados antes, durante y después del evento principal. Para garantizar el uso optimizado en aplicaciones de interiores y exteriores, la gama del proyector incluye dos versiones de carcasas moldeadas a presión únicas, que albergan motores de 2 y 3 LED, respectivamente. Estas versiones también funcionan con una caja del driver externa, por separado para usarse a una distancia desde el proyector (versión BV) o preinstalada en el brazo de montaje del proyector (versión HGB). Esta caja de drivers externos garantiza una fácil instalación y costos iniciales más bajos.

Datos del producto

Información general			
Código de la línea de lámparas	LED1300 [LED module 130000 lm]	seleccionada), el luminario se puede atenuar automáticamente para proteger los componentes.	
Fuente de luz reemplazable	Sí		
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad		
Controlador incluido	Sí	Tipo de motor de fuente de luz	LED
Observaciones	* En temperaturas ambiente más elevadas (superiores a la luz ambiente	Código de la línea de productos	BVP417 [ARENAVISION LED GEN3 SMALL]
		Lighting Technology	LED

ArenaVision LED gen3

Marca CE	Sí
Período de garantía	3 años
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Marca ENEC	Marca ENEC
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz

Relación de rendimiento luminoso ascendente	0
Flujo luminoso	100.060 lm
Ángulo de inclinación estándar post-top	0°
Ángulo de inclinación estándar con entrada lateral	-
Temperatura de color correlacionada	5700 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	95 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	>80
Color de la fuente de luz	857 luz natural
Tipo de cubierta óptica	Recipiente/cubierta de policarbonato transparente
Ampliación de haz de luz de la luminaria	12°
Tipo óptico para exterior	Simétrico

Operación y aspectos eléctricos

Voltaje de entrada	230 a 400 V
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Corriente de irrupción	20 A
Tiempo de irrupción	0,160 ms
Consumo de energía	1.051 W
Factor de potencia (fracción)	0.95
Conexión	Unidad de conexiones de 5 polos
Cable	-
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	1

Temperatura

Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C
-------------------------------	--------------

Controles y atenuación

Regulable	No
Controlador/unidad de potencia/ transformador	Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado)
Salida lumínica constante	No

Mecánica y carcasa

Material de la carcasa	Aluminio
Material del reflector	-
Material óptico	Policarbonato
Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato
Material de fijación	Aluminio

Color de la carcasa	Aluminio
Dispositivo de montaje	Soporte de montaje ajustable
Forma de cubierta/lente óptico	Planos
Acabado de cubierta/lente óptico	Transparente
Longitud total	592 mm
Ancho total	695 mm
Altura total	695 mm
Diámetro total	538 mm
Área proyectada efectiva	0,373 m²
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	695 x 695 x 592 mm

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK08 [5 J protección contra vandalismo]
Protección contra sobretensión (común/ diferencial)	El nivel de protección contra sobretensión hasta un modo diferencial de 10 kV
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-7%
Cromaticidad inicial	(0.321, 0.335) SDCM<5
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
Índice de reproducción cromática inic.	+/-2

Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)

Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 50.000 h	10 %
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* de 50.000 h	L80

Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
--	-------

Información del producto

Nombre del producto del pedido	BVP417 1300/857 PSU 230-400V HGB S2 T25
Nombre del producto completo	BVP417 1300/857 PSU 230-400V HGB S2 T25
Full EOC	871869986730000
Código del pedido	912300024284
N.º de material (12NC)	912300024284
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718699867300
Numerador: paquetes por caja externa	1
EAN/UPC - Caja	8718699867300

Plano de dimensiones

