



TownTune post-top

BDP260 LED30-4S/830 PSU II DM10 62P

TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP, 20, LED Module 4500 lm, LED, 830 blanc chaud, Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt), 230 à 240 V, 50 to 60 Hz, Classe de sécurité II, Distribution moyenne 10, Vasque/cache en polycarbonate résistant aux UV, Gris, Niveau de protection contre les surtensions standard de Philips, En top de mât pour diamètre 62 mm

Famille de luminaires adaptée aux espaces urbains existants et à venir, TownTune propose toutes les innovations récentes en matière d'éclairage en termes de performance, de qualité d'éclairage et de connectivité. La famille Philips TownTune comprend trois versions : une version top de mât, une version asymétrique et une version avec lyre. Ces 3 versions sont disponibles avec différents designs et des options telle qu'une collerette décorative proposée en deux teintes. Grâce à ces possibilités de personnalisation, vous pouvez créer votre propre « signature lumineuse » et donner une identité distinctive aux différents quartiers de votre ville. L'application Philips Service Tag est également proposée avec cette famille de luminaires. Reposant sur la technologie du QR code, Service Tag facilite les travaux d'installation et de maintenance en vous permettant de disposer d'une bibliothèque numérique regroupant toutes les informations relatives à vos luminaires et leurs pièces de rechange. TownTune utilise la plate-forme LED Philips LEDGine, qui vous assure d'avoir la quantité exacte de lumière et une parfaite distribution photométrique pour l'éclairage de vos rues. Luminaire doté de la technologie SR (System Ready), TownTune est d'ores et déjà prêt pour les évolutions futures telles que la télégestion au travers de l'application Interact City mais également les prochains détecteurs.

Données du produit

TownTune post-top

Informations générales		Température	
Code famille lampe	LED45 [LED Module 4500 lm]	Gamme de températures ambiantes	-40 à +50 °C
Source lumineuse remplaçable	Oui		
Nombre d'appareillages	1 unité		
Driver inclus	Oui		
Remarques	* À une température ambiante extrême, le luminaire peut réduire automatiquement son flux afin de protéger ses composants		
Type de source lumineuse	LED	Mécanique et boîtier	
Code famille de produits	BDP260 [TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP]	Matériaux du corps	Aluminium moulé sous pression
Type de lampe	LED	Matériaux du réflecteur	Acrylate
Valeur ajoutée	Performance	Matériaux optiques	Polyméthacrylate de méthyle
Marquage CE	Oui	Matériaux du cache optique/de la lentille	Polyméthacrylate de méthyle
Garantie	5 ans	Matériaux de fixation	Aluminium
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Couleur du corps	Gris
Marquage ENEC	Marquage ENEC	Dispositif de montage	En top de mât pour diamètre 62 mm
Conforme à RoHS	Oui	Forme du cache optique/de la lentille	Lentille convexe
Données techniques de l'éclairage		Finition du cache optique/de la lentille	Transparent
Rendement du flux lumineux vers le haut	0	Hauteur totale	187 mm
Flux lumineux	3 195 lm	Diamètre total	477 mm
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	0°	Surface projetée effective	0,042 m²
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	-	Approbation et application	
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Efficacité lumineuse (nominale)	89 lm/W	Protection contre les chocs mécaniques	IK10 [20 J résistance au vandalisme]
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	Niveau de protection contre les surtensions standard de Philips
Nombre de sources lumineuses	20	Évaluation de la durabilité	Lighting for circularity
Température de couleur	830 blanc chaud	Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Type de cache optique/de lentille	Vasque/cache en polycarbonate résistant aux UV	Risque photobiologique	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	77° - 11° x 156°	Performances initiales	
Type d'optique d'extérieur	Distribution moyenne 10	Tolérance de flux lumineux	+/-7%
Fonctionnement et électricité		Chromaticité initiale	(0.410, 0.390) SDCM <5
Tension d'entrée	230 à 240 V	Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz	Tolérance de l'indice de rendu des couleurs initial	+/-2
Courant d'appel	21 A	Durées de vie (conformes IES)	
Durée courant d'appel	0.225 ms	Mortalité du driver à 5 000h	0,5 %
Consommation électrique	36 W	Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h	10 %
Facteur de puissance (fraction)	0.98	Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h	L96
Connexion	Connecteur interne	Conditions d'application	
Câble	-	Performance température ambiante Tq	25 °C
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	26		

TownTune post-top

Niveau de gradation maximal	10%
Données du produit	
Nom du produit de la commande	BDP260 LED30-4S/830 PSU II DM10 62P
Nom de produit complet	BDP260 LED30-4S/830 PSU II DM10 62P
Code EOC	871869988182500
Code de commande	88182500

Code 12NC	912300024441
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699881825
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699881825

Schéma dimensionnel

