



iColor Flex LMX gen2

BGC495 50 RGB CLFT12 BK

iColor Flex LMX gen2, Clear Flat Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

iColor Flex LMX gen2 son tiras flexibles de grandes nodos LED a todo color de gran intensidad que están diseñados para lograr efectos extraordinarios e instalaciones extensas sin las limitaciones del tamaño, la forma o el espacio de la luminaria. Cada tira iColor Flex LMX gen2 está compuesta por 50 nodos LED direccionables de forma individual y presenta una integración dinámica de alimentación, comunicación y control. El formato flexible admite configuraciones de dos y tres dimensiones, al tiempo que la gran potencia lumínica alcanza una visualización a larga distancia superior para acentuaciones arquitectónicas e iluminación perimetral, señalización a gran escala y visualizaciones de video que cubren edificios.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Código de la línea de lámparas	LED-MD [LED Multi-die]
Color de la fuente de luz	RGB
Fuente de luz reemplazable	No
Controlador incluido	No
Tipo de cubierta/lente óptico	Plano transparente con separación de 12 pulgadas
Ampliación de haz de luz de la luminaria	105°
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Intensidad lumínica (valor pico) en el eje del haz por nodo	11 cd

Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	24 V
Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	Sí
Datos técnicos de la luz	
Material de la carcasa	Polycarbonato
Material de cubierta/lente óptico	Polycarbonato
Color	Negro

