



# Vaya Linear MP

## BCP425 10x50 3000 L310 CE

O Vaya Linear MP é um equipamento de iluminação LED fiável e económico concebido para efeitos de iluminação coloridos fixos ou dinâmicos. Oferecendo uma variada escolha de feixes elípticos ou largos, o Vaya Linear MP é ideal para varrimento de paredes e para aplicações de iluminação rasante. A alimentação unificada e a alimentação integrada e os conectores de dados tornam a instalação rápida, fácil e fidedigna.

### Dados do produto

| Informações gerais                       |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Código da família das lâmpadas           | LED-HB [ LED High Brightness] |
| Ângulo do feixe da fonte de luz          | 10 x 50 °                     |
| Cor da fonte de luz                      | Branco neutro                 |
| Fonte de luz substituível                | false                         |
| Controlador incluído                     | true                          |
| Tipo de acessório de lente/difusor ótico | GC [ Vidro liso]              |
| Marca CE                                 | CE                            |
| Marca UL                                 | Não                           |
| Marca CQC                                | Não                           |
| Vida útil até 70% do fluxo luminoso      | 60000 h                       |
| Marca PSE                                | PSE                           |
| Dados elétricos e de funcionamento       |                               |
| Tensão de entrada                        | 100-277 V                     |
| Frequência de entrada                    | 50 a 60 Hz                    |
| Controles e regulação                    |                               |
| Regulável                                | true                          |

| Dados mecânicos e de revestimento |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Material do compartimento         | Alumínio extrudido |
| Material da ótica                 | G                  |
| Material de lente/tampa ótica     | Vidro temperado    |
| Forma da lente/difusor ótico      | FT                 |
| Acabamento da lente/difusor ótico | Transparente       |
| Comprimento                       | 310 mm             |
| Cor                               | DGR                |

| Aprovação e aplicação                       |                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Código de proteção de entrada               | IP66 [ Proteção contra penetração de pó, à prova de jato] |
| Código de proteção mecânica contra impactos | IK06 [ IK06]                                              |
| Standard de vibração                        | Complies with ANSI C136.31                                |
|                                             | Complies with ANSI C136.31                                |

| Desempenho inicial (compatível com IEC)   |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Fluxo luminoso inicial                    | 792 lm    |
| Eficiência da luminária LED inicial       | 54,3 lm/W |
| Temperatura da cor correlacionada inicial | 3000 K    |
| Índice de composição de cores inicial     | 78        |


Vaya Linear MP

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Potência de entrada inicial                       | 18 W   |
| Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC) |        |
| Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated          | 100000 |
| Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported            | 60000  |
| Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated          | 100000 |
| Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported            | 60000  |
| Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported            | 60000  |
| Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated          | 100000 |
| Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported            | 60000  |
| Lumen Maintenance 80% at 50°C Calculated          | 100000 |
| Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated          | 62000  |
| Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported            | 60000  |
| Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated          | 62000  |
| Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported            | 60000  |

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Condições de aplicação                    |                           |
| Intervalo de temperatura ambiente         | -40 to +40°C              |
| Dados do produto                          |                           |
| Código do produto completo                | 871829162568199           |
| Nome de produto da encomenda              | BCP425 10x50 3000 L310 CE |
| EAN/UPC – Produto                         | 8718291625681             |
| Código de encomenda                       | 62568199                  |
| Numerador – Quantidade por embalagem      | 1                         |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 4                         |
| N.º material (12NC)                       | 912400130118              |
| Peso líquido (Peça)                       | 1,360 kg                  |



Desenho dimensional



Vaya

