



Vaya Linear MP

BCP425 50 3000 L1210 CE

O Vaya Linear MP é um equipamento de iluminação LED fiável e económico concebido para efeitos de iluminação coloridos fixos ou dinâmicos. Oferecendo uma variada escolha de feixes elípticos ou largos, o Vaya Linear MP é ideal para varrimento de paredes e para aplicações de iluminação rasante. A alimentação unificada e a alimentação integrada e os conectores de dados tornam a instalação rápida, fácil e fidedigna.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]
Ângulo do feixe da fonte de luz	50 °
Cor da fonte de luz	Branco neutro
Fonte de luz substituível	false
Controlador incluído	true
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	GC [Vidro liso]
Marca CE	CE
Marca UL	Não
Marca CQC	Não
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	60000 h
Marca PSE	PSE
Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de entrada	100-277 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Controles e regulação	
Regulável	true

Dados mecânicos e de revestimento	
Material do compartimento	Alumínio extrudido
Material da ótica	G
Material de lente/tampa ótica	Vidro temperado
Forma da lente/difusor ótico	FT
Acabamento da lente/difusor ótico	Transparente
Comprimento	1210 mm
Cor	DGR
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [IK06]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Fluxo luminoso inicial	3392 lm
Eficiência da luminária LED inicial	57,9 lm/W
Temperatura da cor correlacionada inicial	3000 K
Índice de composição de cores inicial	78


Vaya Linear MP

Potência de entrada inicial	60 W
Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 50°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	62000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	62000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	60000

Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +40°C
Dados do produto	
Código do produto completo	871829162569899
Nome de produto da encomenda	BCP425 50 3000 L1210 CE
EAN/UPC – Produto	8718291625698
Código de encomenda	62569899
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
N.º material (12NC)	912400130119
Peso líquido (Peça)	3,760 kg



Desenho dimensional



Vaya

