



eW Flex Micro

eW Flex Micro, 2700 K, Translucent Dome Lens, White Housing, 4 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro, 2700 K, Translucent Dome Lens, White Housing, 4 in On-Center Node Spacing

O eW Flex Micro é um fio versátil de pequenos nós LED de luz branca com controlo individual. O formato flexível permite a instalação de pontos dinâmicos de luz branca ao longo de qualquer superfície interior ou exterior, incluindo paredes, tetos, chão e esculturas tridimensionais. O eW Flex Micro também pode iluminar espaços exíguos em nichos e sinalização.

Dados do produto

Informações gerais		Luminância por nó	
Número de fontes de luz	50 [50 pcs.]	17,5	
Código da família das lâmpadas	LED-MD [LED Multi-die]	Dados elétricos e de funcionamento	
Cor da fonte de luz	Branco quente	Tensão de entrada	
Fonte de luz substituível	false	24 V	
Controlador incluído	true	Controles e regulação	
Tipo de ótica	WB [feixe largo]	Regulável	
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	TSDM4 [Globo transparente de 4 polegadas separado]	true	
Marca CE	CE	Dados mecânicos e de revestimento	
Marca ENEC	Não	Material do compartimento	
Marca UL	UL/cUL	Policarbonato	
Reciclabilidade do produto	100%	Material da ótica	
Em conformidade com RoHS da UE	Não	PC	
Dados técnicos de luminosidade		Cor	
Intensidade no eixo na candela	3,5	WH	
		Aprovação e aplicação	
		Código de proteção de entrada	
		IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]	
		Código de proteção mecânica contra impactos	
		IK09 [IK09]	


eW Flex Micro

Marca FCC	FCC Class A
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Temperatura de cor correlacionada inicial	2700 K
Potência de entrada inicial	25 W
Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
70% de manutenção luminica a 25 °C calculada	100000
70% de manutenção luminica a 25 °C relatada	60000
70% de manutenção luminica a 50 °C calculada	100000
70% de manutenção luminica a 50 °C relatada	60000
80% de manutenção luminica a 25 °C calculada	90000
80% de manutenção luminica a 25 °C relatada	60000
80% de manutenção luminica a 50 °C calculada	61000
80% de manutenção luminica a 50 °C relatada	60000
90% de manutenção luminica a 25 °C calculada	38000
90% de manutenção luminica a 25 °C relatada	38000
90% de manutenção luminica a 50 °C calculada	27000
90% de manutenção luminica a 50 °C relatada	27000

Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-30 to +50°C
Dados do produto	
Código do produto completo	871829163899599
Nome de produto da encomenda	BGC482 50 2700K TSDM4 WH
EAN/UPC – Produto	8718291638995
Código de encomenda	500-000011-02
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
Material SAP	912400130446
Copiar peso líquido (peça)	0,675 kg
Número de catálogo	500-000011-02
Descrição do número de catálogo	eW Flex Micro, 2700 K, Translucent Dome Lens, White Housing, 4 in On- Center Node Spacing



Desenho dimensional



BGC482 50 2700K TSDM4 WH

