



# eW Flex Micro

## eW Flex Micro, 3000 K, Translucent Dome Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro, 3000 K, Translucent Dome Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

O eW Flex Micro é um fio versátil de pequenos nós LED de luz branca com controlo individual. O formato flexível permite a instalação de pontos dinâmicos de luz branca ao longo de qualquer superfície interior ou exterior, incluindo paredes, tetos, chão e esculturas tridimensionais. O eW Flex Micro também pode iluminar espaços exíguos em nichos e sinalização.

### Dados do produto

| Informações gerais                       |                                                       | Dados elétricos e de funcionamento          |                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Número de fontes de luz                  | 50 [ 50 pcs.]                                         | Tensão de entrada                           | 24 V                                                      |
| Código da família das lâmpadas           | LED-MD [ LED Multi-die]                               | Controles e regulação                       |                                                           |
| Cor da fonte de luz                      | Branco quente                                         | Regulável                                   | true                                                      |
| Fonte de luz substituível                | false                                                 | Dados mecânicos e de revestimento           |                                                           |
| Controlador incluído                     | true                                                  | Material do compartimento                   | Policarbonato                                             |
| Tipo de ótica                            | WB [ feixe largo]                                     | Material da ótica                           | PC                                                        |
| Tipo de acessório de lente/difusor ótico | TSDM12 [ Globo transparente de 12 polegadas separado] | Cor                                         | WH                                                        |
| Marca CE                                 | CE                                                    | Aprovação e aplicação                       |                                                           |
| Marca ENEC                               | Não                                                   | Código de proteção de entrada               | IP66 [ Proteção contra penetração de pó, à prova de jato] |
| Marca UL                                 | UL/cUL                                                | Código de proteção mecânica contra impactos | IK09 [ IK09]                                              |
| Reciclabilidade do produto               | 100%                                                  | Marca FCC                                   | FCC Class A                                               |
| Em conformidade com RoHS da UE           | Não                                                   |                                             |                                                           |


eW Flex Micro

| Desempenho inicial (compatível com IEC)           |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Temperatura de cor correlacionada inicial         | 3000 K       |
| Potência de entrada inicial                       | 25 W         |
| Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC) |              |
| 70% de manutenção lumínica a 25 °C calculada      | 100000       |
| 70% de manutenção lumínica a 25 °C relatada       | 60000        |
| 70% de manutenção lumínica a 50 °C calculada      | 100000       |
| 70% de manutenção lumínica a 50 °C relatada       | 60000        |
| 80% de manutenção lumínica a 25 °C calculada      | 90000        |
| 80% de manutenção lumínica a 25 °C relatada       | 60000        |
| 80% de manutenção lumínica a 50 °C calculada      | 61000        |
| 80% de manutenção lumínica a 50 °C relatada       | 60000        |
| 90% de manutenção lumínica a 25 °C calculada      | 38000        |
| 90% de manutenção lumínica a 25 °C relatada       | 38000        |
| 90% de manutenção lumínica a 50 °C calculada      | 27000        |
| 90% de manutenção lumínica a 50 °C relatada       | 27000        |
| Condições de aplicação                            |              |
| Intervalo de temperatura ambiente                 | -30 to +50°C |

| Dados do produto                          |                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código do produto completo                | 871829163911499                                                                                  |
| Nome de produto da encomenda              | BGC482 50 3000K TSDM12 WH                                                                        |
| EAN/UPC – Produto                         | 8718291639114                                                                                    |
| Código de encomenda                       | 500-000011-14                                                                                    |
| Numerador SAP – Quantidade por embalagem  | 1                                                                                                |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 12                                                                                               |
| Material SAP                              | 912400130458                                                                                     |
| Copiar peso líquido (peça)                | 1,025 kg                                                                                         |
| Número de catálogo                        | 500-000011-14                                                                                    |
| Descrição do número de catálogo           | eW Flex Micro, 3000 K, Translucent<br>Dome Lens, White Housing, 12 in On-<br>Center Node Spacing |



Desenho dimensional



BGC482 50 3000K TSDM12 WH

