



eW Flex Micro

eW Flex Micro, 3500 K, Translucent Dome Lens, White Housing, 4 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro, 3500 K, Translucent Dome Lens, White Housing, 4 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro es una tira versátil de 50 nodos LED pequeños que se controlan de forma individual. El formato flexible permite instalar puntos dinámicos de luz blanca prácticamente en cualquier superficie interior o exterior, incluidos paredes, techos, suelos, esculturas tridimensionales y conjuntos artísticos. eW Flex Micro también permite iluminar espacios de nichos estrechos y señalizaciones y, en algunos casos, incluso visualizar videos.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Código de la línea de lámparas	LED-MD [LED Multi-die]
Color de la fuente de luz	Blanco neutro
Fuente de luz reemplazable	No
Controlador incluido	Si
Tipo óptico	Haz de luz ancho
Tipo de cubierta/lente óptico	Domo transparente con separación de 4 pulgadas
Posibilidad de reciclado del producto	100%
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	No
Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	24 V


Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	Si
Datos técnicos de la luz	
Material de la carcasa	Policarbonato
Color	Blanco
Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK09 [10 J]
Información general	
Temperatura de color correlacionada inic.	3500 K

Potencia de entrada inicial	25 W
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados	100000
70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	60000
70 % de mantenimiento lumínico a 50 °C calculados	100000
70 % de mantenimiento lumínico a 50 °C informados	60000
80 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados	90000
80 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	60000
80 % de mantenimiento lumínico a 50 °C calculados	61000
80 % de mantenimiento lumínico a 50 °C informados	60000
90 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados	38000
90 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	38000
90 % de mantenimiento lumínico a 50 °C calculados	27000

90 % de mantenimiento lumínico a 50 °C informados	27000
Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-30 a +50 °C
Datos de producto	
Código del producto completo	871829163915299
Nombre del producto del pedido	BGC482 50 3500K TSDM4 WH
EAN/UPC: producto	8718291639152
Código del pedido	500-000011-18
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	12
Material de SAP	912400130462
Copiar peso neto (pieza)	0.970 kg
Número del catálogo	500-000011-18
Descripción del número del catálogo	eW Flex Micro, 3500 K, Translucent Dome Lens, White Housing, 4 in On-Center Node Spacing



Plano de dimensiones



BGC482 50 3500K TSDM4 WH

