



eW Flex Micro

eW Flex Micro, 5700 K, Clear Dome Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro, 5700 K, Clear Dome Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

O eW Flex Micro é um fio versátil de pequenos nós LED de luz branca com controlo individual. O formato flexível permite a instalação de pontos dinâmicos de luz branca ao longo de qualquer superfície interior ou exterior, incluindo paredes, tetos, chão e esculturas tridimensionais. O eW Flex Micro também pode iluminar espaços exíguos em nichos e sinalização.

Dados do produto

Informações gerais	
Número de fontes de luz	50 [50 pcs.]
Código da família das lâmpadas	LED-MD [LED Multi-die]
Cor da fonte de luz	Branco frio
Fonte de luz substituível	false
Controlador incluído	true
Tipo de ótica	WB [feixe largo]
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	CLDM12 [Globo transparente separado de 12 polegadas]
Marca CE	CE
Marca ENEC	Não
Marca UL	UL/cUL
Reciclabilidade do produto	100%
Em conformidade com RoHS da UE	Não

Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de entrada	24 V
Controles e regulação	
Regulável	true
Dados mecânicos e de revestimento	
Material do compartimento	Policarbonato
Material da ótica	PC
Cor	WH
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK09 [IK09]

eW Flex Micro

Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Temperatura de cor correlacionada inicial	5700 K
Potência de entrada inicial	25 W
Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
70% de manutenção lumínica a 25 °C calculada	100000
70% de manutenção lumínica a 25 °C relatada	60000
70% de manutenção lumínica a 50 °C calculada	100000
70% de manutenção lumínica a 50 °C relatada	60000
80% de manutenção lumínica a 25 °C calculada	90000
80% de manutenção lumínica a 25 °C relatada	60000
80% de manutenção lumínica a 50 °C calculada	61000
80% de manutenção lumínica a 50 °C relatada	60000
90% de manutenção lumínica a 25 °C calculada	38000
90% de manutenção lumínica a 25 °C relatada	38000
90% de manutenção lumínica a 50 °C calculada	27000
90% de manutenção lumínica a 50 °C relatada	27000
Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-30 to +50°C

Dados do produto	
Código do produto completo	871829163933699
Nome de produto da encomenda	BGC482 50 5700K CLDM12 WH
EAN/UPC – Produto	8718291639336
Código de encomenda	500-000011-36
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
Material SAP	912400130480
Copiar peso líquido (peça)	1,480 kg
Número de catálogo	500-000011-36
Descrição do número de catálogo	eW Flex Micro, 5700 K, Clear Dome Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing



Desenho dimensional

