



# Vaya Flood HP

## BCP419 48xLED/AM 100-277V 10 CE ON-OFF

48 pçs. - MASTER LED - Ângulo do feixe estreito 10°

Vaya Flood HP é um equipamento de iluminação branca/com projectores com alteração de cor fiável e económico, concebido para instalações exteriores em grande escala. Os níveis de luz obtidos com este equipamento compacto tornam-no ideal para uma vasta gama aplicações de iluminação com projectores e de varrimento de paredes. Disponível em cores estáticas ou dinâmicas. A alimentação integrada e o controlo DMX512 tornam este produto fácil de utilizar com controladores DMX de terceiros ou da Philips.

### Dados do produto

| Informações gerais                       |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Número de fontes de luz                  | 48 [ 48 pçs.]                |
| Código da família das lâmpadas           | LED [ MASTER LED]            |
| Cor da fonte de luz                      | Âmbar                        |
| Fonte de luz substituível                | false                        |
| Controlador incluído                     | true                         |
| Tipo de acessório de lente/difusor ótico | FG [ vidro liso]             |
| Difusão de feixe da luz da luminária     | 10°                          |
| Proteção/Classe IEC                      | Classe de segurança I        |
| Descrição do tipo                        | ON-OFF [ Ligado-desligado]   |
| Marca CE                                 | CE                           |
| Marca ENEC                               | ENEC                         |
| Marca UL                                 | Não                          |
| Marca CQC                                | Não                          |
| Vida útil até 70% do fluxo luminoso      | 50000 h                      |
| Optic type outdoor                       | Ângulo do feixe estreito 10° |
| Marca PSE                                | Não                          |
| Marca RoHS                               | Não                          |

| Marca WEEE                                       | Não                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Ângulo                                           | A10                       |
| Dados técnicos de luminosidade                   |                           |
| Ângulo de inclinação standard no topo da coluna  | 0°                        |
| Ângulo de inclinação standard na entrada lateral | 0°                        |
| Dados elétricos e de funcionamento               |                           |
| Tensão de entrada                                | 100-277 V                 |
| Frequência de entrada                            | 50 a 60 Hz                |
| Controles e regulação                            |                           |
| Regulável                                        | false                     |
| Dados mecânicos e de revestimento                |                           |
| Material do compartimento                        | Alumínio fundido em molde |

Vaya Flood HP

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Material da ótica             | G               |
| Material de lente/tampa ótica | Vidro temperado |
| Forma da lente/difusor ótico  | FT              |
| Cor                           | DGR             |

Aprovação e aplicação

|                                             |                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Código de proteção de entrada               | IP66 [ Proteção contra penetração de pó, à prova de jato] |
| Código de proteção mecânica contra impactos | IK06 [ IK06]                                              |

Desempenho inicial (compatível com IEC)


|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Fluxo luminoso inicial                | 9700 lm |
| Índice de composição de cores inicial | 80      |

Condições de aplicação

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Intervalo de temperatura ambiente | -40 to +40°C |
|-----------------------------------|--------------|

| Dados do produto                          |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Código do produto completo                | 871829163830899                 |
| Nome de produto da encomenda              | BCP419 48xLED/AM 100-277V 10 CE |
|                                           | ON-OFF                          |
| EAN/UPC – Produto                         | 8718291638308                   |
| Código de encomenda                       | 63830899                        |
| Numerador – Quantidade por embalagem      | 1                               |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 2                               |
| N.º material (12NC)                       | 912400130553                    |
| Peso líquido (Peça)                       | 7,500 kg                        |

Desenho dimensional



Vaya

