



# eW Flex Compact

## eW Flex Compact, 4000 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 4 in on-center node spacing

eW Flex Compact, 4000 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 4 in on-center node spacing

O eW Flex Compact é um fio versátil de nós LED de grandes dimensões de luz branca com controlo individual. O elemento de alta duração flexível permite a instalação de pontos dinâmicos de luz branca ao longo de qualquer superfície interior ou exterior, incluindo paredes, tetos, chão e esculturas tridimensionais. O eW Flex Compact também pode ser utilizado para iluminar espaços exíguos em nichos e sinalização.

### Dados do produto

| Informações gerais                       |                                                     | Intensidade luminosa (valor de pico) no eixo do feixe por nó |               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Número de fontes de luz                  | 50 [ 50 pçs.]                                       | 8 cd                                                         |               |
| Código da família das lâmpadas           | LED-MD [ LED Multi-die]                             |                                                              |               |
| Fonte de luz substituível                | false                                               |                                                              |               |
| Controlador incluído                     | false                                               |                                                              |               |
| Tipo de acessório de lente/difusor ótico | TSDM4 [ Globo transparente de 4 polegadas separado] |                                                              |               |
| Marca CE                                 | CE                                                  |                                                              |               |
| Marca ENEC                               | Não                                                 |                                                              |               |
| Marca UL                                 | UL                                                  |                                                              |               |
| Reciclabilidade do produto               | 100%                                                |                                                              |               |
| Em conformidade com RoHS da UE           | Não                                                 |                                                              |               |
| Dados técnicos de luminosidade           |                                                     | Dados elétricos e de funcionamento                           |               |
| Luminância por nó                        | 12106 cd/m²                                         | Tensão de entrada                                            | 24 V          |
|                                          |                                                     | Controles e regulação                                        |               |
|                                          |                                                     | Regulável                                                    | true          |
|                                          |                                                     | Dados mecânicos e de revestimento                            |               |
|                                          |                                                     | Material do compartimento                                    | Policarbonato |
|                                          |                                                     | Material da ótica                                            | PC            |
|                                          |                                                     | Cor                                                          | BK            |

## eW Flex Compact

### Aprovação e aplicação

|                                             |                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Código de proteção de entrada               | IP66 [ Proteção contra penetração de pó, à prova de jato] |
| Código de proteção mecânica contra impactos | IK10 [ IK10]                                              |
| Marca FCC                                   | FCC Class A                                               |

### Desempenho inicial (compatível com IEC)

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Temperatura de cor correlacionada inicial | 4000 K |
| Potência de entrada inicial               | 1 W    |

### Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| 70% de manutenção luminica a 25 °C calculada | 56000 |
| 70% de manutenção luminica a 25 °C relatada  | 56000 |
| 70% de manutenção luminica a 50 °C calculada | 56000 |
| 70% de manutenção luminica a 50 °C relatada  | 56000 |
| 80% de manutenção luminica a 25 °C calculada | 37000 |
| 80% de manutenção luminica a 25 °C relatada  | 37000 |
| 80% de manutenção luminica a 50 °C calculada | 37000 |
| 80% de manutenção luminica a 50 °C relatada  | 37000 |
| 90% de manutenção luminica a 25 °C calculada | 20000 |
| 90% de manutenção luminica a 25 °C relatada  | 20000 |
| 90% de manutenção luminica a 50 °C calculada | 20000 |

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| 90% de manutenção luminica a 50 °C relatada | 20000 |
|---------------------------------------------|-------|

### Condições de aplicação

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Intervalo de temperatura ambiente | -40 to +50°C |
|-----------------------------------|--------------|

### Dados do produto

|                                           |                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código do produto completo                | 871829164604499                                                                            |
| Nome de produto da encomenda              | BGC481 50 4000K TSDM4 BK                                                                   |
| EAN/UPC – Produto                         | 8718291646044                                                                              |
| Código de encomenda                       | 500-000012-27                                                                              |
| Numerador SAP – Quantidade por embalagem  | 1                                                                                          |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 6                                                                                          |
| Material SAP                              | 912400130646                                                                               |
| Copiar peso líquido (peça)                | 0,980 kg                                                                                   |
| Número de catálogo                        | 500-000012-27                                                                              |
| Descrição do número de catálogo           | eW Flex Compact, 4000 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 4 in on-center node spacing |

