



eW Flex Compact

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Marca FCC	FCC Class A

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Temperatura de cor correlacionada inicial	4000 K
Potência de entrada inicial	1 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

70% de manutenção luminária a 25 °C calculada	56000
70% de manutenção luminária a 25 °C relatada	56000
70% de manutenção luminária a 50 °C calculada	56000
70% de manutenção luminária a 50 °C relatada	56000
80% de manutenção luminária a 25 °C calculada	37000
80% de manutenção luminária a 25 °C relatada	37000
80% de manutenção luminária a 50 °C calculada	37000
80% de manutenção luminária a 50 °C relatada	37000
90% de manutenção luminária a 25 °C calculada	20000
90% de manutenção luminária a 25 °C relatada	20000
90% de manutenção luminária a 50 °C calculada	20000

90% de manutenção luminária a 50 °C relatada	20000
--	-------

Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50°C
-----------------------------------	--------------

Dados do produto

Código do produto completo	871829164606899
Nome de produto da encomenda	BGC481 50 4000K CLFT12 BK
EAN/UPC – Produto	8718291646068
Código de encomenda	500-000012-29
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
Material SAP	912400130648
Copiar peso líquido (peça)	1,500 kg
Número de catálogo	500-000012-29
Descrição do número de catálogo	eW Flex Compact, 4000 K, Clear Flat Lens, Black Housing, 12 in on-center node spacing

