



eW Burst Powercore gen2

eW Burst Powercore gen2, 2700 K, 6° Native (no spread lens), Gray housing, Architectural

eW Burst Powercore gen2, 2700 K, 6° Native (no spread lens), Gray housing, Architectural

A eW Burst Powercore gen2 é uma luminária de iluminação LED para o exterior, com alto fluxo, concebida para iluminação de acentuação e localizada. As versões Architectural e Landscape oferecem uma emissão de luz branca de alta qualidade quente de 2700 K e neutra de 4000 K para suportar uma variedade de aplicações de iluminação ascendente, com projetores e decorativa. Para mais informações, acesse a www.colorkinetics.com/Products

Dados do produto

Informações gerais		Controles e regulação	
Fonte de luz substituível	false	Regulável	true
Controlador incluído	true	Dados mecânicos e de revestimento	
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	GT [Vidro temperado]	Cor	GR
Difusão de feixe da luz da luminária	6°	Aprovação e aplicação	
Marca CE	CE	Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Marca UL	UL/cUL	Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Dados elétricos e de funcionamento		Marca FCC	FCC Class A
Tensão de entrada	100-277 V	Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Frequência de entrada	50 a 60 Hz		

eW Burst Powercore gen2

Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Fluxo luminoso inicial (fluxo de sistema)	1851 lm
Eficiência da luminária LED inicial	64,7 lm/W
Temperatura de cor correlacionada inicial	2700 K
Índice de restituição cromática inicial	81
Potência de entrada inicial	30 W


Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
50% de manutenção luminica a 25 °C calculada	100000
50% de manutenção luminica a 25 °C relatada	51000
50% de manutenção luminica a 50 °C calculada	100000
50% de manutenção luminica a 50 °C relatada	51000
70% de manutenção luminica a 25 °C calculada	84000
70% de manutenção luminica a 25 °C relatada	51000
70% de manutenção luminica a 50 °C calculada	83000
70% de manutenção luminica a 50 °C relatada	51000
90% de manutenção luminica a 25 °C calculada	28000
90% de manutenção luminica a 25 °C relatada	28000
90% de manutenção luminica a 50 °C calculada	27000
90% de manutenção luminica a 50 °C relatada	27000

Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50°C

Dados do produto	
Código do produto completo	871869921560699
Nome de produto da encomenda	BCP463 G2 19xLED-HB/2700 GR
EAN/UPC – Produto	8718699215606
Código de encomenda	523-000098-01
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	2
Material SAP	912400133358
Copiar peso líquido (peça)	5,510 kg
Número de catálogo	523-000098-01
Descrição do número de catálogo	eW Burst Powercore gen2, 2700 K, 6° Native (no spread lens), Gray housing, Architectural

IP 66

Desenho dimensional



BCP463 G2 19xLED-HB/2700 GR

