



eW Flex Micro

eW Flex Micro, 5000 K, Translucent Dome Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro, 5000 K, Translucent Dome Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

O eW Flex Micro é um fio versátil de pequenos nós LED de luz branca com controle individual. O formato flexível permite a instalação de pontos dinâmicos de luz branca ao longo de qualquer superfície interior ou exterior, incluindo paredes, tetos, chão e esculturas tridimensionais. O eW Flex Micro também pode iluminar espaços exíguos em nichos e sinalização.

Dados do produto

Informações gerais		Controles e regulação	
Número de fontes de luz	50 [50 pcs.]	Regulável	true
Código da família das lâmpadas	LED-MD [LED Multi-die]	Dados mecânicos e de revestimento	
Cor da fonte de luz	Branco frio	Material do compartimento	Polycarbonato
Fonte de luz substituível	false	Material da ótica	PC
Controlador incluído	true	Cor	WH
Tipo de ótica	WB [feixe largo]	Aprovação e aplicação	
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	TSDM12 [Globo transparente de 12 polegadas separado]	Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Marca CE	CE	Código de proteção mecânica contra impactos	IK09 [IK09]
Marca UL	UL/cUL	Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Dados elétricos e de funcionamento		Temperatura de cor correlacionada inicial	5000 K
Tensão de entrada	24 V	Potência de entrada inicial	25 W

eW Flex Micro

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

70% de manutenção luminica a 25 °C calculada	100000
70% de manutenção luminica a 25 °C relatada	60000
70% de manutenção luminica a 50 °C calculada	100000
70% de manutenção luminica a 50 °C relatada	60000
80% de manutenção luminica a 25 °C calculada	90000
80% de manutenção luminica a 25 °C relatada	60000
80% de manutenção luminica a 50 °C calculada	61000
80% de manutenção luminica a 50 °C relatada	60000
90% de manutenção luminica a 25 °C calculada	38000
90% de manutenção luminica a 25 °C relatada	38000
90% de manutenção luminica a 50 °C calculada	27000
90% de manutenção luminica a 50 °C relatada	27000

Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	-30 to +50°C
-----------------------------------	--------------

Dados do produto

Código do produto completo	871829163951099
Nome de produto da encomenda	BGC482 50 5000K TSDM12 WH
EAN/UPC – Produto	8718291639510
Código de encomenda	500-000011-54
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
Material SAP	912400133523
Copiar peso líquido (peça)	1,480 kg
Número de catálogo	500-000011-54
Descrição do número de catálogo	eW Flex Micro, 5000 K, Translucent Dome Lens, White Housing, 12 in On- Center Node Spacing



Desenho dimensional



BGC482 50 5000K TSDM12 WH

