



Vaya Flood LP Small

BCP432 2700 100-240 40 CE CQC PSE

Ângulo do feixe médio 40°

Com os orçamentos limitados, os proprietários e os construtores procuram, mais do que nunca, qualidade a um preço acessível no que toca aos gastos de capital. A Vaya Flood é uma solução LED económica e fiável, que minimiza o investimento inicial e oferece uma flexibilidade extraordinária para a criação de efeitos de luz apelativos, dinâmicos e coloridos que dão vida a qualquer edifício. A robusta Vaya Flood disponibiliza uma vasta escolha de cores mono, com um simples interruptor para ligar e desligar e um controlador DMX512 padrão para mudança de cores. Além disso, é extremamente fácil de instalar e direccionar.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]
Cor da fonte de luz	Branco frio
Fonte de luz substituível	false
Controlador incluído	true
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	GT [Vidro temperado]
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
Marca CE	CE
Marca CQC	CQC
Optic type outdoor	Ângulo do feixe médio 40°
Marca PSE	PSE
Ângulo	A40

Dados elétricos e de funcionamento

Tensão de entrada	100-240 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz

Controles e regulação	
Regulável	true

Dados mecânicos e de revestimento

Material do compartimento	Alumínio fundido em molde
Material da ótica	G
Material de lente/tampa ótica	Vidro temperado
Forma da lente/difusor ótico	FT
Acabamento da lente/difusor ótico	Transparente
Cor	DGR

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [IK06]


Vaya Flood LP Small

Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Temperatura da cor correlacionada inicial	2700 K
Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	45000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	23000

Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +40°C
Dados do produto	
Código do produto completo	871829164750899
Nome de produto da encomenda	BCP432 2700 100-240 40 CE CQC PSE
EAN/UPC – Produto	8718291647508
Código de encomenda	64750899
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
N.º material (12NC)	912400133942
Peso líquido (Peça)	2,770 kg



Desenho dimensional



Vaya

