



# Vaya Flood LP Small

BCP432 3000 100-240 90 CE CQC PSE

Ângulo do feixe muito largo 90°

Com os orçamentos limitados, os proprietários e os construtores procuram, mais do que nunca, qualidade a um preço acessível no que toca aos gastos de capital. A Vaya Flood é uma solução LED económica e fiável, que minimiza o investimento inicial e oferece uma flexibilidade extraordinária para a criação de efeitos de luz apelativos, dinâmicos e coloridos que dão vida a qualquer edifício. A robusta Vaya Flood disponibiliza uma vasta escolha de cores mono, com um simples interruptor para ligar e desligar e um controlador DMX512 padrão para mudança de cores. Além disso, é extremamente fácil de instalar e direccionar.

## Dados do produto

| Informações gerais                       |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| Código da família das lâmpadas           | LED-HB [ LED High Brightness]   |
| Cor da fonte de luz                      | Branco neutro                   |
| Fonte de luz substituível                | false                           |
| Controlador incluído                     | true                            |
| Tipo de acessório de lente/difusor ótico | GT [ Vidro temperado]           |
| Difusão de feixe da luz da luminária     | 90°                             |
| Proteção/Classe IEC                      | Classe de segurança I           |
| Marca CE                                 | CE                              |
| Marca CQC                                | CQC                             |
| Optic type outdoor                       | Ângulo do feixe muito largo 90° |
| Marca PSE                                | PSE                             |
| Ângulo                                   | A90                             |
| Dados elétricos e de funcionamento       |                                 |
| Tensão de entrada                        | 100-240 V                       |

| Frequência de entrada             | 50 a 60 Hz                                                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Controles e regulação             |                                                           |
| Regulável                         | true                                                      |
| Dados mecânicos e de revestimento |                                                           |
| Material do compartimento         | Alumínio fundido em molde                                 |
| Material da ótica                 | G                                                         |
| Material de lente/tampa ótica     | Vidro temperado                                           |
| Forma da lente/difusor ótico      | FT                                                        |
| Acabamento da lente/difusor ótico | Transparente                                              |
| Cor                               | DGR                                                       |
| Aprovação e aplicação             |                                                           |
| Código de proteção de entrada     | IP66 [ Proteção contra penetração de pó, à prova de jato] |


Vaya Flood LP Small

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Código de proteção mecânica contra impactos IK06 [ IK06] |        |
| Desempenho inicial (compatível com IEC)                  |        |
| Temperatura da cor correlacionada inicial                | 3000 K |
| Índice de composição de cores inicial                    | 82     |
| Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)        |        |
| Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated                 | 71000  |
| Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported                   | 60000  |
| Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated                 | 71000  |
| Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported                   | 60000  |
| Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated                 | 45000  |
| Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported                   | 45000  |
| Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated                 | 45000  |
| Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported                   | 45000  |
| Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated                 | 23000  |
| Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported                   | 23000  |
| Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated                 | 23000  |

|                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported    | 23000                             |
| Condições de aplicação                    |                                   |
| Intervalo de temperatura ambiente         | -40 to +40°C                      |
| Dados do produto                          |                                   |
| Código do produto completo                | 871829164956499                   |
| Nome de produto da encomenda              | BCP432 3000 100-240 90 CE CQC PSE |
| EAN/UPC – Produto                         | 8718291649564                     |
| Código de encomenda                       | 64956499                          |
| Numerador – Quantidade por embalagem      | 1                                 |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 4                                 |
| N.º material (12NC)                       | 912400133960                      |
| Peso líquido (Peça)                       | 2.770 kg                          |



Desenho dimensional



Vaya

