



Vaya Flood MP Medium

BCP434 RGB 100-240 40 CE CQC PSE

Medium beam angle 40°

В условиях ограниченности бюджета, когда речь заходит о капитальных затратах, владельцы зданий больше, чем когда бы то ни было, нуждаются в решениях, обладающих превосходным соотношением «цена-качество». Vaya Flood — это доступное и надежное светодиодное решение, требующее минимальных начальных вложений и, вместе с тем, обеспечивающее исключительную гибкость в создании привлекательных, динамичных и насыщенных цветом световых эффектов, способных буквально оживить здание. Надежные решения Vaya Flood представлены одноцветными моделями с простым выключателем и моделями с возможностью переключения цвета с помощью стандартного контроллера DMX512. Простота установки и использования.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]
Цвет источника света	Красный, зеленый и синий
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптического плафона / линзы	GT [Tempered glass]
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Маркировка CE	CE mark
Метка CQC	CQC-mark
Optic type outdoor	Medium beam angle 40°
Знак PSE	PSE mark

Угол	40°
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	100 to 240 V
Входная частота	50–60 Hz
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Литой алюминий
Оптический материал	Glass

Vaya Flood MP Medium

Материал оптической крышки/линзы	Стекло
Форма оптической крышки / линзы	Flat
Покрывтие оптической крышки / линзы	Прозрачное
Цвет	Dark gray

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [1 J]
Стандарт вибрации	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светототдача	2395 lm
Начальная эффективность освещения светодиода	33,8 lm/W
Начальная входная мощность	72 W

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Lumen Maintenance 50% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 50% at 25°C Reported	60000

Lumen Maintenance 50% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 50% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +40 °C
---------------------------------------	---------------

Данные об изделии

Полный код продукта	871829164982399
Название продукта для заказа	BCP434 RGB 100-240 40 CE CQC PSE
EAN/UPC — продукт	8718291649823
Код заказа	912400133979
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	2
Материал № (12NC)	912400133979
Вес нетто (шт.)	5,250 kg



Чертеж размеров



Vaya

