



Vaya Flood MP

BCP435 3000 220-240 10 CE CQC

Faisceau intensif 10°

Vaya Flood MP (gen2) est un projecteur d'éclairage LED fiable et économique, conçu pour un usage extérieur qui, moyennant un investissement initial minime, offre un nombre exceptionnel de possibilités de création d'effets de lumière d'accentuation, de projection et de lumière rasante extrêmement accrocheurs. Un large choix d'angles d'ouverture du faisceau et d'options de couleur permet de donner vie aux monuments avec des couleurs statiques ou dynamiques. Avec sa couverture lumineuse étendue et son efficacité élevée, ce projecteur compact et robuste est véritablement à part. Grâce à son alimentation intégrée et son angle d'inclinaison ajustable, ce projecteur polyvalent est simple d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site, à la page www.colorkinetics.com/vaya/.

Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]	Tension d'entrée	220 à 240 V
Température de couleur	Blanc neutre	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Source lumineuse de substitution	Non	Gestion et gradation	
Driver inclus	Oui	Intensité réglable	Oui
Cache optique/ type de l'objectif	GT [Verre thermique]	Matériaux et finitions	
Faisceau du luminaire	10°	Matériaux du boîtier	Fonte d'aluminium
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Constitution de l'optique	Verre
Marquage CE	Marquage CE	Matériaux cache optique/lentille	Verre
Marquage CQC	CQC-mark	Cache optique/ forme de l'objectif	Flat
Optic type outdoor	Faisceau intensif 10°	Finition de cache optique/lentille	Transparent
Marquage PSE	Non	Commande	Gris foncé
Angle	10°		

Vaya Flood MP

Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK06 [1 J]
Norme de vibration	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31

Performances Initiales (Conforme IEC)	
Flux lumineux initial	5773 lm
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	84,6 lm/W
Température de couleur corr. initiale	3000 K
Température Indice de rendu des couleurs	80
Puissance initiale absorbée	68 W

Durées de vie (Conforme IEC)	
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000


Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	45000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	74000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	23000

Conditions d'utilisation	
Plage de températures ambiantes	-40 à +40°C

Données logistiques	
Code de produit complet	871829164992299
Désignation Produit	BCP435 3000 220-240 10 CE CQC
Code barre produit (EAN)	8718291649922
Code de commande	64992299
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	2
Code industriel (12NC)	912400134020
Poids net (pièce)	5,720 kg



Schéma dimensionnel



Vaya

