



# Vaya Flood MP Medium

BCP435 5000 220-240 90 CE CQC

Ângulo do feixe muito largo 90°

Com os orçamentos limitados, os proprietários e os construtores procuram, mais do que nunca, qualidade a um preço acessível no que toca aos gastos de capital. A Vaya Flood é uma solução LED económica e fiável, que minimiza o investimento inicial e fornece uma flexibilidade extraordinária para a criação de efeitos de luz apelativos, dinâmicos e coloridos que dão vida a qualquer edifício. A robusta Vaya Flood disponibiliza uma vasta escolha de cores mono, com um simples interruptor para ligar e desligar e um controlador DMX512 padrão para mudança de cores. Além disso, é extremamente fácil de instalar e direccionar.

## Dados do produto

| Informações gerais                       |                                 | Dados elétricos e de funcionamento |                           |
|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Código da família das lâmpadas           | LED-HB [ LED High Brightness]   | Tensão de entrada                  | 220-240 V                 |
| Cor da fonte de luz                      | Branco frio                     | Frequência de entrada              | 50 a 60 Hz                |
| Fonte de luz substituível                | false                           | Controles e regulação              |                           |
| Controlador incluído                     | true                            | Regulável                          | true                      |
| Tipo de acessório de lente/difusor ótico | GT [ Vidro temperado]           | Dados mecânicos e de revestimento  |                           |
| Difusão de feixe da luz da luminária     | 90°                             | Material do compartimento          | Alumínio fundido em molde |
| Proteção/Classe IEC                      | Classe de segurança I           | Material da ótica                  | G                         |
| Marca CE                                 | CE                              | Material de lente/tampa ótica      | Vidro                     |
| Marca CQC                                | CQC                             | Forma da lente/difusor ótico       | FT                        |
| Optic type outdoor                       | Ângulo do feixe muito largo 90° | Acabamento da lente/difusor ótico  | Transparente              |
| Marca PSE                                | Não                             |                                    |                           |
| Ângulo                                   | A90                             |                                    |                           |


Vaya Flood MP Medium

|                                                   |                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Cor                                               | DGR                                                       |
| Aprovação e aplicação                             |                                                           |
| Código de proteção de entrada                     | IP66 [ Proteção contra penetração de pó, à prova de jato] |
| Código de proteção mecânica contra impactos       | IK06 [ IK06]                                              |
| Desempenho inicial (compatível com IEC)           |                                                           |
| Temperatura da cor correlacionada inicial         | 5000 K                                                    |
| Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC) |                                                           |
| Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated          | 100000                                                    |
| Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported            | 60000                                                     |
| Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated          | 71000                                                     |
| Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported            | 60000                                                     |
| Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated          | 100000                                                    |
| Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported            | 60000                                                     |
| Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated          | 45000                                                     |
| Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported            | 45000                                                     |
| Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated          | 74000                                                     |

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported    | 60000                         |
| Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated  | 23000                         |
| Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported    | 23000                         |
| Condições de aplicação                    |                               |
| Intervalo de temperatura ambiente         | -40 to +40°C                  |
| Dados do produto                          |                               |
| Código do produto completo                | 871829138626199               |
| Nome de produto da encomenda              | BCP435 5000 220-240 90 CE CQC |
| EAN/UPC – Produto                         | 8718291386261                 |
| Código de encomenda                       | 38626199                      |
| Numerador – Quantidade por embalagem      | 1                             |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 2                             |
| N.º material (12NC)                       | 912400134050                  |
| Peso líquido (Peça)                       | 5,580 kg                      |



Desenho dimensional



Vaya

