



eW Blast Powercore gen4



eW Blast Powercore gen4, 2700 K, 100 – 277 VAC, 6° Native (no spread lens), White housing

eW Blast Powercore gen4, 2700 K, 100 – 277 VAC, 6° Native (no spread lens), White housing

As luminárias LED eW Blast Powercore gen4 de elevado desempenho fornecem um varrimento da luz branca de elevado desempenho com uma instalação simplificada. A eW Blast Powercore gen4 oferece uma gama de acessórios que proporcionam ângulos do feixe personalizáveis para a iluminação com projetores, iluminação de foco, varrimento de paredes e iluminação rasante, bem como a eficiência e a economia da tecnologia Powercore num compartimento robusto de alumínio fundido em molde. Para mais informações, aceda a www.colorkinetics.com/Products.

Dados do produto

Informações gerais		Marca UL	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]	Vida útil até 50% do fluxo luminoso	100000 h
Cor da fonte de luz	Branco	Vida útil até 70% do fluxo luminoso	84000 h
Fonte de luz substituível	false	Vida útil até 90% do fluxo luminoso	28000 h
Número de unidades de equipamento	1	Tipo de ótica exterior	Ângulo de abertura estreito 6°
Controlador/fonte de alimentação/transformador	PSDMX [Unidade de fonte de alimentação com interface DMX]	Fluxo luminoso constante	Sim
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	CLFT [Plana transparente]	Acessório PFC	ZCP485
Difusão de feixe da luz da luminária	6°	Dados elétricos e de funcionamento	
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I	Tensão de entrada	100-277 V
Marca CE	CE	Frequência de entrada	50 a 60 Hz

eW Blast Powercore gen4

Fator de potência (Nom.)	0.9
--------------------------	-----

Controles e regulação

Regulável	true
-----------	------

Dados mecânicos e de revestimento

Material do compartimento	Alumínio fundido em molde
Material da ótica	G
Material de lente/difusor ótico	Vidro temperado
Material de fixação	Alumínio
Dispositivo de montagem	BA
Forma da lente/difusor ótico	FT
Acabamento da lente/difusor ótico	Transparente
Cor	WH

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Classe de Eficiência Energética	G
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Número de registo EPREL	915339

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Temperatura de cor correlacionada inicial	2700 K
Potência de entrada inicial	50 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

50% de manutenção luminica a 25 °C calculada	100000
50% de manutenção luminica a 25 °C relatada	51000

50% de manutenção luminica a 50 °C calculada	100000
50% de manutenção luminica a 50 °C relatada	51000
70% de manutenção luminica a 25 °C calculada	84000
70% de manutenção luminica a 25 °C relatada	51000
70% de manutenção luminica a 50 °C calculada	83000
70% de manutenção luminica a 50 °C relatada	51000
90% de manutenção luminica a 25 °C calculada	28000
90% de manutenção luminica a 25 °C relatada	28000
90% de manutenção luminica a 50 °C calculada	27000
90% de manutenção luminica a 50 °C relatada	28000

Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50°C
-----------------------------------	--------------

Dados do produto

Código do produto completo	871829139287399
Nome de produto da encomenda	BCP481 36xLED-HB/2700K 100-277V WH
EAN/UPC – Produto	8718291392873
Código de encomenda	523-000100-00
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	2
Material SAP	912400134975
Copiar peso líquido (peça)	4,146 kg
Número de catálogo	523-000100-00
Descrição do número de catálogo	eW Blast Powercore gen4, 2700 K, 100 – 277 VAC, 6° Native (no spread lens), White housing



Desenho dimensional



BCP481 36xLED-HB/2700K 100-277V WH

eW Blast Powercore gen4

