



# eW Graze QLX Powercore

BCS427 9-3000 15W L914

3000 K - 9° x 9° - 10 W - 914 mm - Aluminio

eW Graze QLX Powercore es perfecta para las aplicaciones que requieren un equilibrio entre el costo y el rendimiento. Graze es una luminaria lineal de exterior de alto rendimiento que ha sido diseñada para resaltar características arquitectónicas, desde texturas de superficies y detalles de molduras hasta arcos y ventanas. Las luminarias Graze Essential White ofrecen un único canal de luz blanca. Disponible en 2700 K, 3000 K, 3500 K y 4000 K. Las múltiples longitudes de las luminarias, los ángulos de haz de luz, los niveles de potencia lumínica y los de consumo de energía brindan soporte a una gran variedad de aplicaciones de iluminación de fachadas o superficies. La carcasa de perfil bajo, el cableado con conexión, un rango de tensión de entrada universal y el funcionamiento con voltaje de línea directa hacen que las luminarias Graze sean fáciles de instalar y utilizar. eW Graze QLX Powercore 5W está configurada de fábrica para consumir un máximo de 5 W por pie. Esta luminaria es compatible con los estándares ASHRAE y con la certificación LEED de construcción ecológica.

## Datos del producto

|                                        |                                                   |                                            |  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| <b>Funcionamiento de emergencia</b>    |                                                   | <b>Clase de protección IEC</b>             |  |
| Código familia de lámparas             | LED-HB [ LED High Brightness]                     | Seguridad clase I                          |  |
| Temperatura de color                   | Blanco                                            | <b>Vida útil al 70% del flujo lumínico</b> |  |
| Fuente de luz sustituible              | No                                                | 100000 h                                   |  |
| Driver incluido                        | Si                                                | <b>Mecánicos y de carcasa</b>              |  |
| Tipo lente/cubierta óptica             | Recipiente/cubierta de policarbonato transparente | <b>Tensión de entrada</b>                  |  |
| Apertura de haz de luz de la luminaria | 9° x 9°                                           | 100 a 277 V                                |  |
|                                        |                                                   | <b>Frecuencia de entrada</b>               |  |
|                                        |                                                   | 50 a 60 Hz                                 |  |

|                                               |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controles y regulación                        |                                                                                                                                                                              |
| Regulable                                     | Sí                                                                                                                                                                           |
| Datos técnicos de la luz                      |                                                                                                                                                                              |
| Material de la carcasa                        | Aluminio extruido                                                                                                                                                            |
| Longitud                                      | 914 mm                                                                                                                                                                       |
| Color                                         | Aluminio                                                                                                                                                                     |
| Aprobación y aplicación                       |                                                                                                                                                                              |
| Código de protección de entrada               | IP66 [ Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]                                                                           |
| Índice de protección frente a choque mecánico | IK10 [ 20 J resistente a vandalismo]                                                                                                                                         |
| Estándar de vibración                         | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
|                                               | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| Información general                           |                                                                                                                                                                              |
| Índice inic. de temperatura de color          | 3000 K                                                                                                                                                                       |
| Potencia de entrada inicial                   | 10 W                                                                                                                                                                         |

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC) |                        |
| Lumen Maintenance 50% at 25°C               | 60000                  |
| Reported                                    |                        |
| Lumen Maintenance 50% at 50°C               | 60000                  |
| Reported                                    |                        |
| Lumen Maintenance 70% at 25°C               | 60000                  |
| Reported                                    |                        |
| Lumen Maintenance 70% at 50°C               | 60000                  |
| Reported                                    |                        |
| Condiciones de aplicación                   |                        |
| Rango de temperatura ambiente               | -40 °C a +50 °C        |
| Datos de producto                           |                        |
| Código de producto completo                 | 871869921046500        |
| Nombre de producto del pedido               | BCS427 9-3000 15W L914 |
| EAN/UPC - Producto                          | 8718699210465          |
| Código de pedido                            | 912400135276           |
| Cantidad por paquete                        | 1                      |
| Numerador - Paquetes por caja exterior      | 1                      |
| N.º de material (12NC)                      | 912400135276           |
| Peso neto (pieza)                           | 3.800 kg               |



Plano de dimensiones



