



Vaya Cove LP G2

Vaya Cove LP G2, 4000 K, 305 mm (1 ft), UL/CE

Vaya Cove LP G2, 4000 K, 305 mm (1 ft), UL/CE

Concebido para as aplicações de iluminação de realce e em sanca e proporcionando duas temperaturas de cor, dois comprimentos e 24 V CC de energia como padrão, este produto é versátil e fácil de utilizar. A Vaya Cove LP funciona como um produto para ligar/desligar ou com qualquer corrente de dissipação padrão de 0-10 V/DALI ou controlador Philips DynaLite. Para mais informações, acesse a www.colorkinetics.com/vaya/.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]
Abertura de feixe da fonte de luz	110 °
Cor da fonte de luz	Branco frio
Fonte de luz substituível	false
Controlador incluído	false
Difusão de feixe da luz da luminária	110°
Marca CE	CE
Marca UL	UL/cUL

Dados elétricos e de funcionamento

Tensão de entrada	24 V
Tensão de sinal de controle	1-10 V DC

Controles e regulação

Regulável	true
-----------	------

Dados mecânicos e de revestimento

Material do compartimento	Polycarbonato
---------------------------	---------------

Material da ótica	PC
Material de lente/difusor ótico	Polycarbonato
Acabamento da lente/difusor ótico	Transparente
Comprimento	300 mm
Cor	WH

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP40 [Proteção de fios]
-------------------------------	--------------------------

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial (fluxo de sistema)	279 lm
Fluxo luminoso inicial a temperatura de cor de 4000 K	279 lm
Eficiência da luminária LED inicial	106 lm/W
Temperatura de cor correlacionada inicial	4000 K
Índice de restituição cromática inicial	≥80
Potência de entrada inicial	2.7 W

Vaya Cove LP G2


Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
70% de manutenção luminica a 25 °C calculada	100000
70% de manutenção luminica a 25 °C relatada	60000
70% de manutenção luminica a 50 °C calculada	100000
70% de manutenção luminica a 50 °C relatada	60000
80% de manutenção luminica a 25 °C calculada	100000
80% de manutenção luminica a 25 °C relatada	60000
80% de manutenção luminica a 50 °C calculada	97000
80% de manutenção luminica a 50 °C relatada	60000
90% de manutenção luminica a 25 °C calculada	56000
90% de manutenção luminica a 25 °C relatada	56000
90% de manutenção luminica a 50 °C calculada	45000
90% de manutenção luminica a 50 °C relatada	45000

Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-20 to +50°C

Dados do produto	
Código do produto completo	871869921302299
Nome de produto da encomenda	SM452L 4000 24V L300 CE UL
EAN/UPC – Produto	8718699213022
Código de encomenda	350-000017-09
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	30
Material SAP	912400135344
Copiar peso líquido (peça)	0,090 kg
Número de catálogo	350-000017-09
Descrição do número de catálogo	Vaya Cove LP G2, 4000 K, 305 mm (1 ft), UL/CE

IP 40

Desenho dimensional



SM452L 4000 24V L300 CE UL

