



# eW Burst Powercore gen2

**eW Burst Powercore gen2, 3000 K, 6° Native (no spread lens), Gray housing, Architectural**

eW Burst Powercore gen2, 3000 K, 6° Native (no spread lens), Gray housing, Architectural

A eW Burst Powercore gen2 é uma luminária de iluminação LED para o exterior, com alto fluxo, concebida para iluminação de acentuação e localizada. As versões Architectural e Landscape oferecem uma emissão de luz branca de alta qualidade quente de 2700 K e neutra de 4000 K para suportar uma variedade de aplicações de iluminação ascendente, com projetores e decorativa. Para mais informações, acesse a [www.colorkinetics.com/Products](http://www.colorkinetics.com/Products)

## Dados do produto

### Informações gerais

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Fonte de luz substituível            | false  |
| Difusão de feixe da luz da luminária | 6°     |
| Marca CE                             | CE     |
| Marca UL                             | UL/cUL |

### Dados elétricos e de funcionamento

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Tensão de entrada     | 100-277 V  |
| Frequência de entrada | 50 a 60 Hz |

### Dados mecânicos e de revestimento

|     |    |
|-----|----|
| Cor | GR |
|-----|----|

### Aprovação e aplicação

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Código de proteção de entrada | IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato] |
| Standard de vibração          | Complies with ANSI C136.31, 3G                           |
| Marca FCC                     | FCC Class A                                              |
| Classificação de vibração     | Complies with ANSI C136.31, 3G                           |

### Desempenho inicial (compatível com IEC)

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Fluxo luminoso inicial (fluxo de sistema) | 1890 lm |
| Eficiência da luminária LED inicial       | 66 lm/W |
| Temperatura de cor correlacionada inicial | 3000 K  |
| Índice de restituição cromática inicial   | 83      |


eW Burst Powercore gen2

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Potência de entrada inicial                       | 30 W         |
| Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC) |              |
| 50% de manutenção luminica a 25 °C calculada      | 100000       |
| 50% de manutenção luminica a 25 °C relatada       | 51000        |
| 50% de manutenção luminica a 50 °C calculada      | 100000       |
| 50% de manutenção luminica a 50 °C relatada       | 51000        |
| 70% de manutenção luminica a 25 °C calculada      | 84000        |
| 70% de manutenção luminica a 25 °C relatada       | 51000        |
| 70% de manutenção luminica a 50 °C calculada      | 83000        |
| 70% de manutenção luminica a 50 °C relatada       | 51000        |
| 90% de manutenção luminica a 25 °C calculada      | 28000        |
| 90% de manutenção luminica a 25 °C relatada       | 28000        |
| 90% de manutenção luminica a 50 °C calculada      | 27000        |
| 90% de manutenção luminica a 50 °C relatada       | 27000        |
| Condições de aplicação                            |              |
| Intervalo de temperatura ambiente                 | -40 to +50°C |

|                                           |                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dados do produto                          |                                                                                                |
| Código do produto completo                | 871869921576799                                                                                |
| Nome de produto da encomenda              | BCP463 G2 19xLED-HB/3000 GR                                                                    |
| EAN/UPC – Produto                         | 8718699215767                                                                                  |
| Código de encomenda                       | 523-000098-25                                                                                  |
| Numerador SAP – Quantidade por embalagem  | 1                                                                                              |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 2                                                                                              |
| Material SAP                              | 912400135373                                                                                   |
| Copiar peso líquido (peça)                | 5,510 kg                                                                                       |
| Número de catálogo                        | 523-000098-25                                                                                  |
| Descrição do número de catálogo           | eW Burst Powercore gen2, 3000 K, 6°<br>Native (no spread lens), Gray housing,<br>Architectural |

IP 66

Desenho dimensional



BCP463 G2 19xLED-HB/3000 GR

