



# eW Burst Powercore gen2

**eW Burst Powercore gen2, 3000 K, 6° Native (no spread lens), White housing, Architectural**

eW Burst Powercore gen2, 3000 K, 6° Native (no spread lens), White housing, Architectural

A eW Burst Powercore gen2 é uma luminária de iluminação LED para o exterior, com alto fluxo, concebida para iluminação de acentuação e localizada. As versões Architectural e Landscape oferecem uma emissão de luz branca de alta qualidade quente de 2700 K e neutra de 4000 K para suportar uma variedade de aplicações de iluminação ascendente, com projetores e decorativa. Para mais informações, acesse a [www.colorkinetics.com/Products](http://www.colorkinetics.com/Products)

## Dados do produto

| Informações gerais                   |            | Aprovação e aplicação                     |                                                          |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Fonte de luz substituível            | false      | Código de proteção de entrada             | IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato] |
| Difusão de feixe da luz da luminária | 6°         | Standard de vibração                      | Complies with ANSI C136.31, 3G                           |
| Marca CE                             | CE         | Marca FCC                                 | FCC Class A                                              |
| Marca UL                             | UL/cUL     | Classificação de vibração                 | Complies with ANSI C136.31, 3G                           |
| Dados elétricos e de funcionamento   |            | Desempenho inicial (compatível com IEC)   |                                                          |
| Tensão de entrada                    | 100-277 V  | Fluxo luminoso inicial (fluxo de sistema) | 1890 lm                                                  |
| Frequência de entrada                | 50 a 60 Hz | Eficiência da luminária LED inicial       | 66 lm/W                                                  |
| Dados mecânicos e de revestimento    |            | Temperatura de cor correlacionada inicial | 3000 K                                                   |
| Cor                                  | WH         | Índice de restituição cromática inicial   | 83                                                       |


eW Burst Powercore gen2

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Potência de entrada inicial                              | 30 W         |
| <b>Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)</b> |              |
| 50% de manutenção luminica a 25 °C calculada             | 100000       |
| 50% de manutenção luminica a 25 °C relatada              | 51000        |
| 50% de manutenção luminica a 50 °C calculada             | 100000       |
| 50% de manutenção luminica a 50 °C relatada              | 51000        |
| 70% de manutenção luminica a 25 °C calculada             | 84000        |
| 70% de manutenção luminica a 25 °C relatada              | 51000        |
| 70% de manutenção luminica a 50 °C calculada             | 83000        |
| 70% de manutenção luminica a 50 °C relatada              | 51000        |
| 90% de manutenção luminica a 25 °C calculada             | 28000        |
| 90% de manutenção luminica a 25 °C relatada              | 28000        |
| 90% de manutenção luminica a 50 °C calculada             | 27000        |
| 90% de manutenção luminica a 50 °C relatada              | 27000        |
| <b>Condições de aplicação</b>                            |              |
| Intervalo de temperatura ambiente                        | -40 to +50°C |

|                                           |                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dados do produto</b>                   |                                                                                                 |
| Código do produto completo                | 871869921580499                                                                                 |
| Nome de produto da encomenda              | BCP463 G2 19xLED-HB/3000 WH                                                                     |
| EAN/UPC – Produto                         | 8718699215804                                                                                   |
| Código de encomenda                       | 523-000098-31                                                                                   |
| Numerador SAP – Quantidade por embalagem  | 1                                                                                               |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 2                                                                                               |
| Material SAP                              | 912400135379                                                                                    |
| Copiar peso líquido (peça)                | 5,510 kg                                                                                        |
| Número de catálogo                        | 523-000098-31                                                                                   |
| Descrição do número de catálogo           | eW Burst Powercore gen2, 3000 K, 6°<br>Native (no spread lens), White housing,<br>Architectural |

IP 66

Desenho dimensional



BCP463 G2 19xLED-HB/3000 WH

