



ReachElite eW Powercore

ReachElite High Punch Powercore, eW 100, 2700 K, 100 to 277 VAC, 2.6°, Native (no spread lens), UL/cUL, CE, CQC

ReachElite High Punch Powercore, eW 100, 2700 K, 100 to 277 VAC, 2.6°, Native (no spread lens), UL/cUL, CE, CQC

A ReachElite é uma luminária exterior de grande distância e alta qualidade, concebida para iluminar estruturas externas de grande escala que vão desde pontes e fachadas até monumentos e arranha-céus. Poderosa o suficiente para alcançar alvos a mais de 90 m de distância, a ReachElite eleva o nível de qualidade ótica em iluminação LED. O que diferencia ReachElite da concorrência é a sua eficiência, grande impacto e adaptabilidade. A ReachElite fornece luz branca e com cor de alta qualidade exatamente onde quer, tornando-a incrivelmente eficiente em termos de distribuição de luz. Não só existe muito pouco desperdício de luz, como a luz fornecida tem uma alta taxa de impacto devido à ótica e ao ângulo do feixe estreito da luminária. Com um ângulo do feixe nativo inferior a 3°, a ReachElite introduz um novo nível de precisão no mercado das luminárias LED exteriores premium. ;Para mais informações, visite www.colorkinetics.com/ls/EssentialWhite/ReachElite-eW-Powercore/.

Dados do produto

Informações gerais		Controlador incluído	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]	true	
Cor da fonte de luz	Branco quente	Tipo de ótica	NB [Feixe estreito]
Fonte de luz substituível	false	Tipo de acessório de lente/difusor ótico	GT [Vidro temperado]
		Marca CE	CE


ReachElite eW Powercore

Marca UL	UL/cUL
Período de garantia	5 anos
Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de entrada	100-277 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Controles e regulação	
Regulável	true
Dados mecânicos e de revestimento	
Material do compartimento	Alumínio fundido em molde
Material da ótica	G
Material de lente/difusor ótico	Vidro temperado
Forma da lente/difusor ótico	FT
Acabamento da lente/difusor ótico	Transparente
Área projetada eficaz	0,182 m²
Cor	BK
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK09 [IK09]
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial)	SRG4 kV
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Temperatura de cor correlacionada inicial	2700 K
Potência de entrada inicial	100 W
Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
50% de manutenção luminica a 25 °C calculada	100000
50% de manutenção luminica a 25 °C relatada	72000

50% de manutenção luminica a 50 °C calculada	100000
50% de manutenção luminica a 50 °C relatada	72000
70% de manutenção luminica a 25 °C calculada	53800
70% de manutenção luminica a 25 °C relatada	53800
70% de manutenção luminica a 50 °C calculada	53800
70% de manutenção luminica a 50 °C relatada	53800
80% de manutenção luminica a 25 °C calculada	32700
80% de manutenção luminica a 25 °C relatada	28600
80% de manutenção luminica a 50 °C calculada	32700
80% de manutenção luminica a 50 °C relatada	32700
90% de manutenção luminica a 25 °C calculada	14200
90% de manutenção luminica a 25 °C relatada	14200
90% de manutenção luminica a 50 °C calculada	14200
90% de manutenção luminica a 50 °C relatada	14200
Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50°C
Dados do produto	
Código do produto completo	871869921978900
Nome de produto da encomenda	DCP773 36xLED-HB/2700K
EAN/UPC – Produto	8718699219789
Código de encomenda	523-000103-00
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
Material SAP	912400135509
Copiar peso líquido (peça)	14,500 kg
Número de catálogo	523-000103-00
Descrição do número de catálogo	ReachElite High Punch Powercore, eW 100, 2700 K, 100 to 277 VAC, 2.6", Native (no spread lens), UL/cUL, CE, CQC



Desenho dimensional



DCP773 36xLED-HB/2700K

