



eW Flex Compact

eW Flex Compact, 5000 K, Narrow Beam Lens, Black Housing, 4 in on-center node spacing

eW Flex Compact, 5000 K, Narrow Beam Lens, Black Housing, 4 in on-center node spacing

O eW Flex Compact é um fio versátil de nós LED de grandes dimensões de luz branca com controlo individual. O elemento de alta duração flexível permite a instalação de pontos dinâmicos de luz branca ao longo de qualquer superfície interior ou exterior, incluindo paredes, tetos, chão e esculturas tridimensionais. O eW Flex Compact também pode ser utilizado para iluminar espaços exíguos em nichos e sinalização.

Dados do produto

Informações gerais		Dados mecânicos e de revestimento	
Código da família das lâmpadas	LED-MD [LED Multi-die]	Material do compartimento	Policarbonato
Fonte de luz substituível	false	Material da ótica	PC
Controlador incluído	false	Cor	BK
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	PC-UV [Difusor curvo/tampa em policarbonato resistente aos UV]	Aprovação e aplicação	
Marca CE	CE	Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Marca UL	UL	Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Dados elétricos e de funcionamento		Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Tensão de entrada	24 V	Temperatura de cor correlacionada inicial	5000 K
Controles e regulação		Potência de entrada inicial	1 W
Regulável	true	Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
		70% de manutenção luminica a 25 °C calculada	56000

eW Flex Compact

70% de manutenção luminica a 25 °C relatada	56000
70% de manutenção luminica a 50 °C calculada	56000
70% de manutenção luminica a 50 °C relatada	56000
80% de manutenção luminica a 25 °C calculada	37000
80% de manutenção luminica a 25 °C relatada	37000
80% de manutenção luminica a 50 °C calculada	37000
80% de manutenção luminica a 50 °C relatada	37000
90% de manutenção luminica a 25 °C calculada	20000
90% de manutenção luminica a 25 °C relatada	20000
90% de manutenção luminica a 50 °C calculada	20000
90% de manutenção luminica a 50 °C relatada	20000

Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50°C
-----------------------------------	--------------


Dados do produto

Código do produto completo	871869921422799
----------------------------	-----------------

Nome de produto da encomenda	BGC481 50 5000K NRRW BK P102
EAN/UPC – Produto	8718699214227
Código de encomenda	500-000012-77
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
Material SAP	912400135804
Peso líquido SAP (Peça)	1,740 kg
Número de catálogo	500-000012-77
Descrição do número de catálogo	eW Flex Compact, 5000 K, Narrow Beam Lens, Black Housing, 4 in on-center node spacing



Desenho dimensional



eW Flex Compact

