

# eW Flex Compact

## eW Flex Compact, 6500 K, Narrow Beam Lens, White Housing, 4 in on-center node spacing

eW Flex Compact, 6500 K, Narrow Beam Lens, White Housing, 4 in on-center node spacing

O eW Flex Compact é um fio versátil de nós LED de grandes dimensões de luz branca com controlo individual. O elemento de alta duração flexível permite a instalação de pontos dinâmicos de luz branca ao longo de qualquer superfície interior ou exterior, incluindo paredes, tetos, chão e esculturas tridimensionais. O eW Flex Compact também pode ser utilizado para iluminar espaços exíguos em nichos e sinalização.

### Dados do produto

| Informações gerais                       |                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Código da família das lâmpadas           | LED-MD [ LED Multi-die]                                         |
| Fonte de luz substituível                | false                                                           |
| Controlador incluído                     | false                                                           |
| Tipo de acessório de lente/difusor ótico | PC-UV [ Difusor curvo/tampa em policarbonato resistente aos UV] |
| Marca CE                                 | CE                                                              |
| Marca UL                                 | UL                                                              |
| Dados elétricos e de funcionamento       |                                                                 |
| Tensão de entrada                        | 24 V                                                            |
| Controles e regulação                    |                                                                 |
| Regulável                                | true                                                            |

| Dados mecânicos e de revestimento                 |                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Material do compartimento                         | Policarbonato                                             |
| Material da ótica                                 | PC                                                        |
| Cor                                               | WH                                                        |
| Aprovação e aplicação                             |                                                           |
| Código de proteção de entrada                     | IP66 [ Proteção contra penetração de pó, à prova de jato] |
| Código de proteção mecânica contra impactos       | IK10 [ IK10]                                              |
| Desempenho inicial (compatível com IEC)           |                                                           |
| Temperatura de cor correlacionada inicial         | 6500 K                                                    |
| Potência de entrada inicial                       | 1 W                                                       |
| Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC) |                                                           |
| 70% de manutenção luminica a 25 °C calculada      | 56000                                                     |

eW Flex Compact

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| 70% de manutenção luminica a 25 °C relatada  | 56000 |
| 70% de manutenção luminica a 50 °C calculada | 56000 |
| 70% de manutenção luminica a 50 °C relatada  | 56000 |
| 80% de manutenção luminica a 25 °C calculada | 37000 |
| 80% de manutenção luminica a 25 °C relatada  | 37000 |
| 80% de manutenção luminica a 50 °C calculada | 37000 |
| 80% de manutenção luminica a 50 °C relatada  | 37000 |
| 90% de manutenção luminica a 25 °C calculada | 20000 |
| 90% de manutenção luminica a 25 °C relatada  | 20000 |
| 90% de manutenção luminica a 50 °C calculada | 20000 |
| 90% de manutenção luminica a 50 °C relatada  | 20000 |

Condições de aplicação

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Intervalo de temperatura ambiente | -40 to +50°C |
|-----------------------------------|--------------|


Dados do produto

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Código do produto completo | 871869921429699 |
|----------------------------|-----------------|

|                                           |                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome de produto da encomenda              | BGC481 50 6500K NRRW WH P102                                                          |
| EAN/UPC – Produto                         | 8718699214296                                                                         |
| Código de encomenda                       | 500-000012-84                                                                         |
| Numerador SAP – Quantidade por embalagem  | 1                                                                                     |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 6                                                                                     |
| Material SAP                              | 912400135811                                                                          |
| Peso líquido SAP (Peça)                   | 1,740 kg                                                                              |
| Número de catálogo                        | 500-000012-84                                                                         |
| Descrição do número de catálogo           | eW Flex Compact, 6500 K, Narrow Beam Lens, White Housing, 4 in on-center node spacing |



Desenho dimensional



eW Flex Compact

