



Vaya Linear LP G2

BCP422 G2 28x84 2700 L610 CE CQC PSE

LED High Brightness

Vaya Linear LP est un luminaire linéaire d'extérieur extrêmement fin conçu pour des applications d'éclairage rasant de faible hauteur. Il est doté d'un faisceau large de 120° ou d'optiques elliptiques 28° x 84°. Son facteur de forme mince est idéal pour les applications en espaces réduits dans lesquels le recul ou la hauteur d'installation sont faibles. Vaya Linear LP G2 offre une variété d'options de température de couleurs et de blanc ainsi que des commandes statiques marche/arrêt ou dynamiques via le protocole DMX-512 standard. Sa conception discrète, son alimentation intégrée et ses connecteurs étanches rendent le câblage simple, rapide et fiable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.colorkinetics.com/vaya/linear-lp-g2-white/.

Données du produit

Caractéristiques générales		Matériaux et finitions	
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]	Matériaux du boîtier	Aluminium extrudé
Température de couleur	Blanc chaud	Constitution de l'optique	Verre
Source lumineuse de substitution	Non	Matériaux cache optique/lentille	Verre trempé
Driver inclus	Oui	Cache optique/ forme de l'objectif	Flat
Cache optique/ type de l'objectif	GT [Verre thermique]	Finition de cache optique/lentille	Transparent
Marquage CE	Marquage CE	Commande	Gris foncé
Marquage UL	Non		
Marquage CQC	CQC-mark		
Marquage PSE	PSE mark		
Caractéristiques électriques		Normes et recommandations	
Tension d'entrée	100 à 240 V	Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	Code de protection contre les chocs mécaniques	IK07 [2 J renforcé]

Vaya Linear LP G2

Performances Initiales (Conforme IEC)

Température de couleur corr. initiale	2700 K
---------------------------------------	--------

Durées de vie (Conforme IEC)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	87000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	66000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	41000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	41000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	31000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	31000

Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-40 à +40°C
---------------------------------	-------------

Données logistiques

Code de produit complet	871869921823299
Désignation Produit	BCP422 G2 28x84 2700 L610 CE CQC PSE
Code barre produit (EAN)	8718699218232
Code de commande	21823299
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	4
Code industriel (12NC)	912400136135
Poids net (pièce)	1,120 kg



Schéma dimensionnel



Vaya Linear LP Gen2

