



PlainView, suspenso

SP140P LED38S/840 PSU PI3 SM2 L1135

840 branco neutro, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), Conector de encaixe, 3 polos

A PlainView é uma luminária linear que disponibiliza uma iluminação cómoda, de boa qualidade e que funciona como um elemento de design. As luminárias apresentam especificações de alta qualidade e flexibilidade com diferentes opções de fluxo. Graças a estas características e vantagens, a PlainView disponibiliza uma iluminação ideal em espaços profissionais, centros educativos ou em espaços comerciais.

Dados do produto

Informações gerais		Caraterísticas técnicas da luz	
Fonte de luz substituível	Não	Fluxo Luminoso	3.800 lm
Número de unidades de equipamento	1 unidade	Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Driver incluído	Sim	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	90 lm/W
Observações	*-Segundo o documento de orientação da Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires" de janeiro de 2018, estatisticamente não existe nenhuma diferença relevante na manutenção lumínica entre B50 e, por exemplo, B10. Como tal, o valor da vida útil média (B50) também representa o valor B10.	Color rendering index (CRI)	≥80
Tecnologia de iluminação	LED	Cor da fonte de luz	840 branco neutro
Escala de valor	Performance	Tipo de ótica	-
Marca CE	Sim	Difusão do feixe de luz da luminária	100°
Período de garantia	5 anos	Classificação de encandeamento unificada CEN	28

PlainView, suspenso

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Corrente de irrupção	19 A
Tempo de irrupção	280 ms
Consumo de Energia	40 W
Fator de potência (Fração)	0.9
Ligação	Conector de encaixe, 3 polos
Cabo	Cabo de 1,5 m com conector de encaixe de 3 polos
Número de produtos no MCB de 16 A tipo B	24

Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	+10 a +40 °C

Controlos e regulação	
Regulável	Não
Driver/unidade de alimentação/ transformador	Unidade de fonte de alimentação (aceso/ apagado)
Fluxo luminoso constante	Não

Características mecânicas e compartimento	
Material do corpo	Alumínio
Material refletor	-
Material da ótica	-
Material do difusor ótico	Polycarbonato
Material de fixação	Aço
Cor do compartimento	Branco
Acabamento do difusor ótico	Opalino
Comprimento global	1.135 mm
Largura total	58 mm
Altura total	82 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	82 x 58 x 1135 mm

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP40 [Proteção de fios]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J standard]
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I


Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)	
Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 50.000 h	5 %
Manutenção luminica com vida útil média* de 50 000 h	L70

Condições de aplicação	
Temperatura ambiente de desempenho Tq	25 °C
Adequado para uma comutação aleatória	Sim

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	SP140P LED38S/840 PSU PI3 SM2 L1135
Nome do produto completo	SP140P LED38S/840 PSU PI3 SM2 L1135
Código do produto completo	871869938022999
Código de encomenda	38022999
N.º material (12NC)	912401483008
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718699380229
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
EAN/UPC - Caso	8718699380304

Desenho dimensional



PlainView, suspenso

