



CoreLine Recessed Spot

RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH

CoreLine Recessed Spot, 11 W, 900 lm, 4000 K, Analooq,
Lichthoek 32°, Wit RAL 9010

CoreLine Recessed Spot maakt de CoreLine-belofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen meer dan waar. CoreLine Recessed Spot is een serie inbouwspots die is ontworpen ter vervanging van halogeenarmaturen. Het op halogeen lijkende uiterlijk en de aantrekkelijke prijs maken het voor klanten gemakkelijker om over te stappen naar LED. Dit product levert een natuurlijk verlichtingseffect voor accentverlichtingstoepassingen. Het is bovendien een milieuvriendelijke oplossing, dankzij de onmiddellijke energiebesparing en veel langere levensduur. De insteekconnectoren zorgen voor een snelle en eenvoudige installatie.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Opmerkingen:	*-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel "Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018" is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige

	gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10.
Lamptype	LED
Waardeschaal	Beter
CE-markering	Ja
Garantieperiode	5 jaar
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
ENEC-markering	-
Gloedraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

CoreLine Recessed Spot

Gegevens lichttechniek			
Lichtstroom	900 lm	Totale hoogte	59,5 mm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K	Totale diameter	95 mm
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	82 lm/W	Keurmerken en classificaties	
Kleurweergave-index (CRI)	85	Beschermingsklasse	IP 44 [Bescherming draden, spatwaterdicht]
Bundelhoek van lichtbron	32 graden	IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Kleur lichtbron	840 neutraalwit	Sustainability rating	-
Optiektype	Lichthoek 32°	Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
Bundelspreiding armatuur	32°	Initiële prestaties (conform IEC)	
Unified Glare Rating (UGR)	22	Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM <5
Ingangsspanning	220 tot 240 V	Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz	Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)	
Aanloopstroom	7 A	Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur	5 %
Aanlooptijd inschakelpiek	500 ms	Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L70
Energieverbruik	11 W	Toepassingsomstandigheden	
Arbeidsfactor	0.9	Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Aansluiting	Insteekconnector, 6-polig	Maximaal dimniveau	10%
Kabel	-	Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja
Aantal producten op MCB van 16 A type B	40	Productgegevens	
Operationele temperatuur		Productnaam voor bestelling	RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH
Omgevingstemperatuurbereik	0 tot +35 °C	Volledige productnaam	RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH
Dimbaarheid en regelsystemen		Full EOC	871869938284199
Dimbaar	Ja	Bestelcode	38284199
Driver/VSA	Voedingsunit, regelend	Materiaalnr. (12NC)	912401483038
Bedieningsinterface	Analoog	Lokale code	RS141BLED9/8410
Constance lichtopbrengst	Nee	Numerator - Aantal per pak	1
Eigenschappen behuizing en afmetingen		EAN/UPC - product/behuizing	8718699382841
Materiaal behuizing	Gegoten aluminium	Numerator - Dozen per buitendoos	18
Reflector materiaal	Polycarbonaat	EAN/UPC - Case	8718699383114
Materiaal optiek	Polycarbonaat		
Materiaal optische lichtkap/lens	Polycarbonaat		
Fixation material	Roestvast staal		
Kleur behuizing	Wit RAL 9010		
Afwerking optische lichtkap/lens	Helder		

CoreLine Recessed Spot

Maatschets

