



CoreLine Recessed Spot

RS140Z MODULE LED6-32-/840

CoreLine Recessed Spot, Accessory, 0,2 J, standard, Beskyttet mod støvindtrængning, stænkstæt

CoreLine Recessed Spot lever op til løftet fra CoreLine om innovative, brugervenlige armaturer i høj kvalitet. CoreLine Recessed Spot er en serie indbygningsspot, der kan anvendes i stedet for halogenbaserede armaturer. Det halogenlignende udseende og den attraktive pris gør det lettere for kunderne at skifte til en LED-løsning. Dette produkt, der er beregnet til effektbelysning, udsender et lys, der minder om naturligt lys, og udmærker sig ved øjeblikkelige energibesparelser samt meget længere levetid – kort sagt, en meget miljøvenlig løsning. Push-in-stikkene gør installationen nem og hurtig.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Plan	ydelse
Garantiperiode	5 år
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
ENEC-mærke	-
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

Lysteknisk	
Lysstrøm	650 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	82 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	85
Lyskildens spredningsvinkel	32 °
Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Optiktype	Spredningsvinkel på 32°
Lampens lysstrålespedning	32°
UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	22

CoreLine Recessed Spot

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Startstrøm	7 A
Starttid	500 ms
Strømforbrug	8 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Push-in-stik, 6-polet
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	40

Temperatur

Omgivende temperaturområde	0 til +35 °C
----------------------------	--------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Driver/strømheder/transformer	Strømforsyningsenhed, regulering
Kontrolgrænseflade	Analog
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Formstøbt aluminium
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	Rustfrit stål
Farve på armaturhus	Hvid RAL9010
Optikafskærmning/objektivfinish	Klar
Samlet højde	59,5 mm
Samlet diameter	95 mm
Materiale	-

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
-----------------------------------	---

Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L70

Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Maksimalt dæmpningsniveau	10%
Velegnet til tilfældigt skift	Ja

Produktdata

Ordreproduktnavn	RS140Z MODULE LED6-32-/840
Det fulde produktnavn	RS140Z MODULE LED6-32-/840
Full EOC	871869938297199
Ordrekode	38297199
Materialenr. (12NC)	912401483063
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718699382971
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	18
EAN/UPC – kasse	8718699383244

