



Ledinaire Zadora LED

RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 ALU 50W

Ledinaire Zadora LED, 5 W, D75 mm, 365 lm, 3000 K, Dimmer a taglio di fase, Ottica 40°, Alluminio, IP20

Zadora LED è una gamma di apparecchi downlight a incasso regolabili per lampade MASTER LEDspot. Gli apparecchi sono disponibili in KIT pronti per l'installazione che includono la lampada MASTERLEDspot MV. MASTER LEDspot offre incredibili risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione senza compromettere la luminosità, consentendo ai proprietari di ottenere un ritorno dell'investimento entro un anno. La versione regolabile offre un orientamento di 30° dalla posizione verticale. Entrambe le lampade erogano un flusso equivalente a quello di una lampada alogena da 50 W. Gli apparecchi downlight Zadora LED sono disponibili con finiture di diversi colori e offrono facilità di manutenzione con accesso diretto alla lampada.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Indice di resa cromatica (CRI)	
Sorgente luminosa sostituibile	Sì	Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo
Unità elettrica/alimentatore	-	Tipo di ottica	Ottica 40°
Lighting Technology	LED	Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	40°
Tier	Valore	Funzionamento e parte elettrica	
Marchio CE	Sì	Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Periodo di garanzia	3 anni	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Conformità a RoHS EU	Sì	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Dati tecnici di illuminazione		Consumo energetico	5 W
Flusso luminoso	365 lm	Fattore di potenza (frazione)	0.7
Temperatura del colore correlata	3000 K	Connessione	Morsettiera con connettori a vite
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	78 lm/W		

Ledinaire Zadora LED

Cavo	-
Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione con regolazione
Controlli e interfacce	Dimmer a taglio di fase
= Emissione luminosa costante	No
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Plastica
Materiale del riflettore	-
Materiale ottico	Lente in policarbonato metacrilato
Materiale copertura ottica/lenti	Policarbonato
Materiale fissaggio	Acciaio inossidabile
Colore alloggiamento	Alluminio
Finitura copertura ottica/lenti	Smerigliata
Altezza complessiva	145 mm
Diametro complessivo	85 mm
Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]

Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.43, 0.40) SDCM <5
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Performance nel tempo (conforme a IEC)	
Vita utile media L70B50	25.000 ore
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 ALU 50W
Nome completo prodotto	RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 ALU 50W
Full EOC	871869607016199
Descrizione codice locale	7016199
Codice d'ordine	07016199
Codice materiale (12NC)	912401483108
Codice locale	7016199
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696070161
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	36
EAN/UPC - Case	8718696070284

Disegno tecnico



Ledinaire Zadora LED

