



Coreline Bollard

BCP155 LED100/WW PSU 220-240V A 7043

Coreline Bollard, 13 W, H1000 mm, 1000 lm, 3000 K, CRI80, Asymetrické, Bezpečnostná trieda I, IP65

Coreline Bollard je profesionálne stĺpikové svetidlo, ktoré v noci naviguje a vďaka jeho diskretnému dizajnu sa veľmi dobre začlení do väčšiny mestských prostredí.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Značka horľavosti	
Kód radu svetelného zdroja	LED10 [LED Module 1000 lm]	Značka ENEC	-
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie	V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka	Svetelné technické	
Vrátane napájача	Áno	Pomer svetla vyžarovaného nahor	50
Poznámky	* – Podľa usmernenia združenia Lighting Europe „Hodnotenie výkonu LED svetidiel – január 2018“: zo štatistického hľadiska neexistuje žiadny významný rozdiel v zachovaní svetelného toku medzi svetidlami B50 a napríklad B10. Preto hodnota strednej doby životnosti (B50) predstavuje aj hodnotu pre B10. * Pri extrémnych okolitých teplotách sa môže svetidlo automaticky stlmiť, aby sa ochránil jeho súčasti	Svetelný tok	1 000 lm
		Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	-
		Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	-
		Náhradná teplota chromatickosti (men.)	3000 K
		Merný výkon (menovitý) (nom.)	77 lm/W
Typ systému svetelného zdroja	LED	Index podania farieb (CRI)	>80
Technológia osvetlenia	LED	Hodnota blikania (PstLM)	1
Hodnotový rebríček	Výkon	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	1,6
Značka CE	Áno	Farba svetelného zdroja	Teplá biela
Záručná lehota	3 roky	Typ optického krytu	Opálové
		Rozptyl svetelného lúča svetidla	135°
		Typ optiky, exteriér	Asymetrické
Prevádzkové a elektrické			
		Vstupné napätie	220-240 V

Coreline Bollard

Sieťová frekvencia	50 or 60 Hz
Nárazový prúd	13,4 A
Čas zapínania	21,86 ms
Spotreba	13 W
Účinnosť (zlomok)	0.9
Zapojenie	Vonkajší konektor
Kábel	0,5 m kábel s káblovým konektorom
Počet produktov na MCB 16 A typ B	38

Teplota

Široký rozsah okolitých teplôt	−40 až +50 °C
--------------------------------	---------------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
Napájač/napájací zdroj/transformátor	Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté)
Konštantný svetelný výkon	Nie

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Teleso: lisovaný hliník
Materiál reflektora	-
Optický materiál	Polykarbonát
Materiál optického krytu	Polykarbonát
Materiál upevnenia	Hliník
Farba telesa	Tmavosivá
Montážne zariadenie	Základná doska
Tvar optického krytu	Valec/valcovité
Povrchová úprava optického krytu	Opálové
Celková výška	1 000 mm
Celkový priemer	100 mm
Účinná vystavená plocha	0,1 m²

Schválenie a použitie

Krytie IP	IP65 [Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK10 [20 J, odolné proti vandalizmu]

Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim)	Úroveň prepäťovej ochrany svetidla v diferenciálnom režime 6 kV a v bežnom režime 8 kV
Hodnotenie trvalej udržateľnosti	-
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatočná chromatickosť	(0.434, 0.403) SDCM<5
Tolerancia spotreby	+/-10%
Odchýlka poč. indexu podania farieb	+/-2

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 50 000 h	5 %
Udržiavaný svetelný tok pri strednej užitočnej životnosti* 50 000 h	L70

Podmienky použitia

Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C
------------------------------	-------

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V A 7043
Úplný názov produktu	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V A 7043
Úplný kód produktu	871869938375600
Objednávkový kód	38375600
Č. materiálu (12NC)	912401483109
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718699383756
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8718699383756

Rozmerový obrázok



