



Coreline Bollard

BCP155 LED100/NW PSU 220-240V S 7043

Coreline Bollard, 12 W, H1000 mm, 1000 lm, 4000 K, CRI80, Symmetrinen, Suojausluokka I, IP65

Coreline Bollard on ammattikäyttöön tarkoitettu pollari, joka opastaa pimeällä. Huomaamattoman muotoilunsa ansiosta se integroituu urbaaniin maisemaan.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	LED10 [LED Module 1000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Muita tietoja	* Lighting Europe -ohjejulkaisun artikkelin "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018" ("LED-valaisimien suorituskyvyn arviointi – tammikuu 2018") mukaan B50- ja esimerkiksi B10-luokiteltujen valaisimien lm-lukuun perustuvassa suorituskyvyssä ei ole juuri eroa. Siksi käyttöiän mediaaniarvo B50 pätee myös B10-valaisimiin. * Äärimmäisissä ympäristön lämpötiloissa valaisin voi automaattisesti himmentyä komponenttien suojelemiseksi.
Valonlähdemoduulin tyyppi	LED
Lighting Technology	LED
Arvoasteikko	Tehokas
CE-merkintä	Kyllä

Takuuaika	3 vuotta
Tulenarkuusmerkintä	-
ENEC-merkintä	-
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Ylöspäin suuntautuvan valon suhde	50
Valovirta	1 000 lm
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	-
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	-
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	83 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskoopin ilmiön arvo (SVM)	1,6
Valonlähteen väri	Neutraali valkoinen
Optisen kuvun tyyppi	Opaali
Valaisimen valokeilan hajautus	360°
Optiikan tyyppi, ulkotila	Symmetrinen

Coreline Bollard

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220-240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Kytkevävirtasäys	13,4 A
Kytkeväaika	21,86 ms
Virrankulutus	12 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Ulkoinen liitin
Kaapeli	Kaapeli 0,5 m kaapeliliittimellä
Tuotteiden määrä MCB:ssä,16 A, tyyppi B	38

Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-40... +50 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Liitäntälaite/verkkolaite/muuntaja	Tehosyöttöyksikkö (päällä/pois)
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Puristettu alumiini
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Alumiini
Kotelon väri	Tummanharmaa
Asennuslaite	Pohjalevy
Optisen kuvun/linssin muoto	Sylinteri/sylinterimäinen
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaishalkaisija	1 000 mm
Kokonaishalkaisija	100 mm
Tehokas heijastettu alue	0,1 m ²

Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK10 [20 J Ilkivallan kestävä]

Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)	Valaisimen syöksyjännitesuojaus 6 kV differentiaaliltilassa ja 8 kV yleistilassa
Kestävän kehityksen profiili	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.383, 0.380) SDCM<5
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%
Alkup. värintoistoindeksi toleranssi	+/-2

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöä aikana	5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöä aikana*	L70

Käyttökohteiden olosuhteet	
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Tq	

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	BCP155 LED100/NW PSU 220-240V S 7043
Koko tuotenimi	BCP155 LED100/NW PSU 220-240V S 7043
Full EOC	871869938378700
Paikallisen koodin kuvaus	4517335
Tilauskoodi	38378700
Tuotekoodi (12NC)	912401483112
Paikallinen koodi	4517335
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718699383787
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	1
EAN/UPC – laatikko	8718699383787

Mittapiirros



