



CoreLine Colonnina

BCP155 LED100/NW PSU 220-240V S 7043

CoreLine Colonnina, 12 W, H1000 mm, 1000 lm, 4000 K, CRI80, S (Simmetrica) , Classe di isolamento I, IP65

La colonnina Coreline è una colonnina luminosa professionale, ideata per guidare le persone nelle ore di buio. Grazie al suo design si adatta perfettamente a gran parte dei paesaggi urbani.

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Codice famiglia lampada	LED10 [LED Module 1000 lm]	Periodo di garanzia	3 anni
Sorgente luminosa sostituibile	No	Marchio di infiammabilità	-
Numero di riduttori	1 unità	Marchio ENEC	-
Driver incluso	Sì	Conformità a RoHS EU	Sì
Note	* Secondo le linee guida del documento di Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": dal punto di vista statistico, non esiste alcuna differenza rilevante di mantenimento lumen tra B50 e B10. Pertanto il valore mediano della durata utile (B50) rappresenta anche il valore B10. * A temperature ambiente estreme, l'apparecchio per illuminazione potrebbe diminuire automaticamente la luminosità per proteggere i componenti	Dati tecnici di illuminazione	
Tipo di motore sorgente luminosa		Rapporto di emissione luminosa verso l'alto	50
Lighting Technology	LED	Flusso luminoso	1.000 lm
Tier	Performance	Angolo standard di inclinazione testa palo	-
Marchio CE	Sì	Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	-
		Temperatura del colore correlata	4000 K
		Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	83 lm/W
		Indice di resa cromatica (CRI)	>80
		Valore di tremolio (PstLM)	1
		Effetto stroboscopico	1,6
		Colore sorgente luminosa	Bianco neutro
		Tipo copertura ottica	Opale
		Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	360°

Tipo di ottica aree esterne	S (Simmetrica)
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	220-240 V
Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Corrente di spunto	13,4 A
Tempo di spunto	21,86 ms
Consumo energetico	12 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Connessione	Connettore angolare esterno
Cavo	Cavo 0,5 m con connettore cavo 3 poli
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	38
Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
= Emissione luminosa costante	No
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Alluminio estruso
Materiale del riflettore	-
Materiale ottico	Policarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Policarbonato
Materiale fissaggio	Alluminio
Colore alloggiamento	Grigio scuro
Dispositivo di montaggio	Basetta
Forma copertura ottica/lenti	Cilindro/cilindrica
Finitura copertura ottica/lenti	Opale
Altezza complessiva	1.000 mm
Diametro complessivo	100 mm
Superficie di proiezione effettiva	0,1 m²
Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP65 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK10 [20 J resistente agli atti vandalici]

Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)	Livello di protezione contro le sovratensioni dell'apparecchio fino alla modalità differenziale a 6 kV e alla modalità comune a 8 kV
Rating di sostenibilità	-
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.383, 0.380) SDCM<5
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Tolleranza Indice di resa dei colori iniz.	+/-2
Performance nel tempo (conforme a IEC)	
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	5 %
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	L70
Condizioni di applicazione	
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	BCP155 LED100/NW PSU 220-240V S 7043
Nome completo prodotto	BCP155 LED100/NW PSU 220-240V S 7043
Full EOC	871869938378700
Descrizione codice locale	38378700
Codice d'ordine	38378700
Codice materiale (12NC)	912401483112
Codice locale	38378700
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699383787
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8718699383787

CoreLine Colonnina

Disegno tecnico

