CoreLine Panel

RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 NOC

CoreLine Panel, 34 W, 600x600 mm, 3600 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready

Philips CoreLine Panel Gen5 täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisesta, helppokäyttöisestä ja laadukkaasta valaistuksesta. CoreLine-paneelin innovatiivinen MultiLumen-ominaisuus, joka on suunniteltu suoraan korvaamaan toiminnalliset valaisimet yleisissä valaistuskohteissa, tarjoaa kolme valovoimavaihtoehtoa yhdessä valaisimessa. Tämä helpottaa oikean tuotteen valintaa, antaa joustavuutta vastata asiakkaiden toiveisiin paikan päällä ja vähentää varastossa tarvittavia tuotteita. CoreLine RC132V -ledipaneelin asennus on myös helppoa ja nopeaa pikaliittimen tai Wieland-liittimen ansiosta. CoreLine-valikoimassa on myös Interact Ready -valaisimia, joissa on integroitu langaton yhteys, valmiina käytettäväksi Interact-yhdyskäytävien, -tunnistimien ja -ohjelmistojen kanssa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Muita tietoja	* Lighting Europe -ohjejulkaisun artikkelin "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018" ("LED-valaisimien suorituskyvyn arviointi – tammikuu 2018") mukaan B50- ja esimerkiksi B10-luokiteltujen valaisimien lm-lukuun perustuvassa suorituskyvyssä ei ole juuri eroa. Siksi käyttöiän mediaaniarvo B50 pätee myös B10-valaisimiin.
Yhteydet	Interact Ready

Lighting Technology	LED
Arvoasteikko	Tehokas
Upotettu ohjaus	Interact SNS210 -tunnistin
CE-merkintä	Kyllä
Takuuaika	5 vuotta
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	3 600 lm

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

CoreLine Panel

Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	100 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	≥80
Valonlähteen keilakulma	120 °
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Optiikan tyyppi	-
Valaisimen valokeilan hajautus	110°
Häikäisyindeksi	22

Käyttö- ja sähkötiedot

Tulojännite	220-240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Keskimääräinen CLO-energiankulutus	35 W
Kytkentävirtasysäys	8 A
Kytkentäaika	0,25 ms
Virrankulutus	34 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Jousiliitinkytkentärima ja vedonpoistin
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä,16 A, tyyppi B	24

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	+10...+40 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
Liitäntälaite/verkkolaite/muuntaja	Virtalähde säädettävä
Ohjausliittymä	Langaton
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polymetyylimetakrylaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polymetyylimetakrylaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Kotelon väri	Valkoinen
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	597 mm
Kokonaisleveys	597 mm
Kokonaiskorkeus	42 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	42 x 597 x 597 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP20/44 [Suojaus sormelta, suojaus johdolta, roiskesuojattu]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK03 [0.3 J]
Kestävän kehityksen profiili	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <3
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöiän aikana	5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L75

Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Enimmäishimmennystaso	10%
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 NOC
Koko tuotenimi	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 NOC
Full EOC	871869938516300
Paikallisen koodin kuvaus	4250381
Tilauskoodi	38516300
Tuotekoodi (12NC)	912401483123
Paikallinen koodi	4250381
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718699385163
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8718699385163

CoreLine Panel

Mittapiirros



© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.